Scaffale cantilever per montaggio a rack con fessure e 2 staffe 2U - Ripiano montatura intermedia/centrale per armadio server rack - 68 kg

ID prodotto: CABSHF2POSTV

Il robusto ripiano per montaggio a rack con montatura intermedia e fessure 2U CABSHF2POSTV per rack con 2 staffe consente di aggiungere un ripiano fisso a montatura intermedia di capacità elevata praticamente a qualsiasi server rack con 2 staffe standard. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Le staffe di montaggio incluse possono essere regolate per adattarsi alle diverse profondità delle staffe rendendo questo ripiano 2U la soluzione universale per l'alloggiamento in rack a 2 staffe mentre il design con fessure consente di migliorare il flusso d'aria nel rack. Realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale da 1,6 mm, questo resistente ripiano rack a 2 staffe può sostenere apparecchiature con un peso massimo di 67 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack, strumenti, periferiche o accessori nel rack mantenendoli facilmente accessibili.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Applicazioni

• Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per componenti hardware mission-critical e

apparecchiature non montabili in rack

• Utilizzabile con la maggior parte dei rack 19" di larghezza, 2 Post Server Rack

Caratteristiche

• Ripiano per rack con 2 staffe e fessure 2U

• Adatto a tutti i rack 19'' standard con 2 staffe

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,6 mm

• Design con montatura intermedia

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Altezza U	2U
	Gestione cavi	No
	Opzioni di montaggio	Montatura intermedia
Prestazioni		
	Weight Capacity (Stationary)	149.7 lb [67.9 kg]
Caratteristiche fisiche		
	Tipo enclosure	Acciaio
	Spessore enclosure	0.1 in [1.6 mm]
	Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
	Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
	Peso prodotto	9.1 lb [4.1 kg]
	Profondità di montaggio massima	6.0 in [15.2 cm]

	Profondità di montaggio minima	3.0 in [7.6 cm]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	22.4 in [56.8 cm]
	Larghezza del Pacco	18.9 in [48.0 cm]
	Altezza del Pacco	4.4 in [11.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	11.6 lb [5.3 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ripiano per rack con 2 staffe e fessure 2U
		4 - Staffe
		8 - Viti #10-32 UNF, 3/8"L
		8 - Dadi #10-32 UNF
		8 - Viti per pannelli #10-32 UNF, 5/8"L
		8 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.