100 Clips de Gestión de Cableado Adhesivos - Negro - Organizador de Cableado para Escritorios/Oficinas - Mordaza de Nylon Autoadhesiva con Clasificación contra Fuego UL/94V-2

ID del Producto: CBMCC2

Estos clips de cable negros autoadhesivos de una sola pieza proporcionan una forma fácil de asegurar y organizar los cables en múltiples lugares. Se incluyen 100 abrazaderas de cable negras, lo que garantiza que tendrá muchas a mano.

Los clips para cables admiten un haz de cables de 12mm de diámetro y se montan en cualquier pared con el soporte adhesivo 3M incluido. También hay un orificio de montaje de 5,3mm para mayor resistencia. La abrazadera de cable de una sola pieza puede abrirse y reutilizarse con diferentes cables.

Fabricados con material duradero de nylon 66 de color negro y con un adhesivo fuerte 3M en la parte posterior, estos sujetacables tienen una clasificación de incendios UL94 V-2 de hasta 85°C.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una selección de estas abrazaderas de cable en diferentes tamaños:

Clips pequeños para cables (CBMCC1)

Clips medianos para cables (CBMCC2)

Clips grandes para cables (CBMCC3)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• asegure, organice y dirija los cables en su espacio de trabajo

Características

• PAQUETE DE 100 ABRAZADERAS AUTOADHESIVOS PARA MANEJO DE CABLEADO: Mantenga los cables organizados con abrazaderas para haces de 12mm de diámetro del haz; se instalan con respaldo adhesivo 3M y orificio de montaje de 5,3mm para mayor resistencia

• RESISTENCIA INDUSTRIAL: Fabricados con material durable de nylon 66 negro; Con un fuerte respaldo adhesivo 3M, estos sujetacables tienen una clasificación de fuego UL94 V-2 de hasta 85°C; Garantía de por vida

• VERSATILIDAD: Organizadores para cables de alimentación, coaxiales, de teléfono, de audio, de vídeo, de red, de Ethernet, de ordenador, de escritorio, de datos y cables que se adhieren a superficies de metal, madera, cartón yeso y vidrio

• FIABLE Y SEGURO: Respaldo adhesivo a 70°C/158°F de temperatura nominal | Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL

• MULTILONGITUD: También disponible en pequeño (CBMCC1) para un diámetro de haz de 5,5mm con un agujero de montaje de 5,3mm y en grande (CBMCC3) para un diámetro de haz de 17mm con un agujero de montaje de 4,8mm

Rendimiento		
	Política de Garantía	2 Years
	Especificaciones Generales	Tamaño del Orificio de Montaje: 5,3mm
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Nylon 66
	Longitud del Producto	0.7 in [1.7 cm]
	Ancho del Producto	1.4 in [3.5 cm]

	Altura del Producto	0.7 in [1.9 cm]
	Peso del Producto	0.1 oz [3.3 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	100
	Longitud de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
	Ancho de la Caja	10.6 in [27.0 cm]
	Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	12.4 oz [350.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	100 - Clips para Cable

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.