

Cavo USB-C a DisplayPort da 3m, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR, Cavo adattatore USB Tipo-C a DP 1.4, Convertitore video compatibile USB4/Thunderbolt 3/4

ID prodotto: 142-USBC-DP-8K-10F




Collega un monitor DisplayPort 8K 60Hz o 4K 144Hz a una sorgente USB Tipo-C abilitata alla modalità DP Alt fino a 3 metri di distanza con questo cavo adattatore da USB-C a DisplayPort.

Questo cavo USB-C a DisplayPort supporta risoluzioni fino a 8K 60Hz ed è conforme a DisplayPort 1.4. Supporta HDR10, DSC e audio a 2 canali.

Il cavo convertitore da USB-C a DisplayPort è compatibile con i computer portatili e i dispositivi di vari marchi come Dell, HP, Lenovo, Microsoft e altri. Funziona con tutte le piattaforme hardware e con qualsiasi sistema operativo. Il cavo da USB Type-C a DisplayPort non richiede driver o software e funziona con i portatili e i dispositivi USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4.

La combinazione di adattatore video e cavo riduce al minimo i potenziali punti di guasto e la perdita di segnale. Il connettore DisplayPort a scatto riduce il rischio di disconnessioni accidentali. Il cavo è dotato di connettori in alluminio, che garantiscono una maggiore durata e una schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collega un dispositivo USB-C a un monitor DisplayPort 8K senza installare driver o software
- Ideale per i professionisti creativi che lavorano con grafica o video ad alta risoluzione

Caratteristiche

- ALTE PRESTAZIONI: il cavo adattatore da USB-C a DisplayPort da 3m collega una sorgente USB-C DP Alt-mode a un monitor DisplayPort 8K 60Hz/4K 144Hz. Collega un display primario o secondario in modalità estesa o speculare
- NESSUN DRIVER O SOFTWARE: il cavo adattatore universale è compatibile con tutte le piattaforme hardware e con qualsiasi sistema operativo. Il cavo USB Tipo-C a DP funziona con notebook e dispositivi USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4
- COMPATIBILITÀ HOST: il cavo convertitore DP attivo funziona con portatili e i dispositivi di Dell, HP, Lenovo, Microsoft ecc. I dispositivi Apple M1/M2/M3 (come MacBook Pro) supportano solo fino a 4K 60Hz in modalità USB-C DP Alt e non raggiungono 8K 60Hz
- QUALITÀ E DESIGN: l'adattatore video e il cavo integrati riducono al minimo i punti di guasto e la perdita di segnale. Il connettore DisplayPort a scatto favorisce una connessione sicura, riducendo al minimo il rischio di disconnessione accidentale
- SPECIFICHE TECNICHE: Il cavo da USBC a DP da 3m è conforme a DisplayPort 1.4/1.2 e supporta HDR10, HBR3 e DSC. HDCP 1.4/2.3, audio DP a 2 canali, larghezza di banda 32,4Gbps. Funziona con risoluzioni inferiori (4K e 1080p). Rivestimento in TPE. Ø: 4,3 mm

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	DisplayPort - 1.4
Audio	Sì
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
ID chipset	VL103

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.4
Risoluzioni digitali	8K 60Hz

massime

Risoluzioni supportate 7680x4320 60hz
7680x4320 30hz
5120x2880 60hz
5120x1440 60hz
4096x2160 60hz
3840x2160 60hz
3440x1440 60hz
2560x1080 75hz
1920x1200 60hz
1680x1050 60hz
1600x900 60hz
1440x900 60hz
1400x1050 60hz
1366x768 60hz
1360x768 60hz
1280x1024 60hz
1280x960 60hz
1280x800 60hz
1280x768 60hz
1280x720 60hz
1280x600 60hz
1152x864 60hz
1024x768 60hz
800x600 60hz

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio

DisplayPort - 2 Channel Audio

Connettore/i

Connettore/i ingresso 1 - USB-C (DP Alt-Mode)

Connettori uscita 1 - DisplayPort

Software

Compatibilità con sistemi operativi Nessun driver o software necessario

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi La porta USB-C host deve supportare DisplayPort over USB-C (modalità DP Alt) per poter funzionare con questo adattatore.

Per ottenere le massime prestazioni da questo prodotto, sia il dispositivo di origine che quello di destinazione devono supportare le specifiche appropriate.

Ambientale

Temperatura d'esercizio -20°C to 70°C (-4F° to 158F°)

Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40F° to 158F°)

Umidità 5% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Black & Gray

Lunghezza del cavo 9.8 ft [3 m]

Lunghezza prodotto 12.0 in [30.6 cm]

Larghezza prodotto 2.4 in [6.0 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [9.0 mm]

Peso prodotto 3.2 oz [92.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 6.7 in [16.9 cm]

Larghezza del Pacco 7.8 in [19.9 cm]

Altezza del Pacco 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 3.7 oz [106.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo da USB-C a DisplayPort

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

