ケーブル結束クリップ
100個入り／中／ブラック／LANケーブル、オフィスデスク、PCコード用／粘着テープ付き／配線ホルダー／ナイロン製／UL94 V-2難燃性レーティング対応

製品ID: CBMCC2

粘着シート式ケーブルクランプ（ブラック）。複数ロケーションでのケーブル固定と配線の整理に役立ちます。十分なストックを確保できる100個入りです。

直径12mmのケーブル束に対応し、強力な3M製粘着シートでさまざまな壁面に固定できるケーブルクリップです。5.3mmの固定穴を備え、さらに固定強度を高めることも可能です。クリップ部分は開いて別のケーブルで再利用できるようになっています。

この配線クランプは頑丈なナイロン66素材と協力な3M粘着シートを使用し、最大85℃のUL94 V-2難燃性レーティングに対応しています。

StarTech.com製ケーブルクランプは、用途に合わせてサイズが選べるようになっています。

ケーブルクランプ 小（CBMCC1）

ケーブルクランプ 中（CBMCC2）

ケーブルクランプ 大（CBMCC3）

本製品には、ライフタイム保証と無料技術サポート（無期限、月-金）が付いています。StarTech.comでは、30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開しています。

## 認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

CE

## 用途

・ワークスペースのケーブルを固定して配線

## 製品の特長

・ケーブル結束クリップ100個入り（中）：直径12mmのケーブル束を固定し配線を整理。固定強度を高める5.3mm取付穴付き

・業務用の強度：頑丈なナイロン66素材のケーブルホルダー（ブラック）。強度を備えた3M製粘着テープを使用、85度のUL94 V-2難燃性に準拠。ライフタイム保証

・
多目的クリップ：電源コード、同軸ケーブル、電話線、AV、LANケーブル、デスク周りの配線を整理。金属面、木面、石膏ボード面、ガラス面で使える粘着テープ

・信頼性と安全性：70度レーティング粘着シート | UL94 V-2難燃レーティング | UL認定

・別サイズ製品：5.5mm束対応、取付穴5mm サイズ小（CBMCC1）| 17mm束対応、取付穴4.8mm サイズ大（CBMCC3）

| | | |
|---|---|---|
| 性能 | | |
| | 保証に関する方針 | 2 Years |
| | 一般仕様 | 取付け穴サイズ：5.3mm |
| 物理的特徴 | | |
| | 色 | ブラック |
| | エンクロージャタイプ | ナイロン66 |
| | 製品長さ | 1.7 cm [0.7 in] |
| | 製品幅 | 3.5 cm [1.4 in] |
| | 製品高さ | 1.9 cm [0.7 in] |
| | 製品重量 | 3.3 g [0.1 oz] |
| パッケージ情報 | | |
| | Package Length | 21.5 cm [8.5 in] |
| | Package Width | 27.0 cm [10.6 in] |
| | Package Height | 1.0 cm [0.4 in] |
| | 工場出荷時（パッケージ）重量 | 350.0 g [12.4 oz] |
| 箱に含まれているもの | | |
| | パッケージ内容 | 100 - ケーブルクリップ |

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。