

Cavo ottico attivo (AOC) da USB-C a HDMI 2.0 da 9,15 m, 4K 60 Hz, classificazione CL3, cavo adattatore unidirezionale da USB Type-C a HDMI

ID prodotto: 145B-USBC-HDMI4K-AOC



Questo cavo ottico attivo da USB-C a HDMI consente di collegare un display HDMI 4K 60Hz a una sorgente USB Type-C abilitata alla modalità DP Alt fino a 9,15m di distanza.

Il cavo USB-C a HDMI ottico attivo è stato progettato per connessioni a lunga distanza e per superare i limiti dei cavi in rame standard. Il nucleo interno in fibra ottica riduce le interferenze elettromagnetiche (EMI), garantendo una qualità ottimale del segnale con una degradazione minima dello stesso. La schermatura EMI riduce il rumore e migliora la chiarezza e la stabilità del segnale.

Questo cavo integra un adattatore video e un cavo, riducendo al minimo i punti di guasto e la perdita di segnale. Il connettore HDMI è dotato di un cavo di alimentazione USB Type-A integrato di 43,5 cm, che deve essere collegato a una porta USB disponibile o a un caricatore a muro USB (non incluso). Il supporto HDR include 8/10bit RGB e YCbCr 4:4:4 per una riproduzione accurata dei colori.

Il cavo adattatore universale non richiede l'installazione di driver o software aggiuntivi. Compatibile con tutte le piattaforme hardware e i sistemi operativi, compresi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Questo cavo USB-C a HDMI attivo funziona con laptop e dispositivi che supportano USB-C DP Alt Mode, USB4 e Thunderbolt 3 e 4.

Il cavo HDMI in fibra ottica multimodale OM3 è dotato di un rivestimento in PVC resistente, di un dispositivo antistrappo e di un booster attivo per una trasmissione affidabile su lunghe distanze. Questo cavo è leggero e può passare facilmente attraverso le pareti o i passacavi, essere conservato quando non è in uso e trasportato quando è necessario.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collega un dispositivo USB Type-C a un display 4K senza installare driver o software
- Trasmissione di video 4K 60Hz su distanze maggiori con una degradazione minima del segnale
- Certificazione CL3 per installazioni a parete

Caratteristiche

- **PROGETTATO PER UNA LUNGA PORTATA:** il cavo USB-C a HDMI ottico attivo supporta il 4K 60Hz fino ad una distanza di 9,15m; i nuclei interni in fibra ottica riducono le EMI garantendo una qualità del segnale ottimale; **NOTA:** il cavo è unidirezionale
- **CAVO ADATTATORE CON HDR:** l'adattatore e il cavo integrati riducono al minimo la perdita di segnale; supporta l'HDR; connettore HDMI con cavo di alimentazione USB-A da 43,5cm da collegare a una porta USB-A o al caricabatterie a muro
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** il cavo adattatore è compatibile con tutte le piattaforme hardware e qualsiasi SO (ad es. Windows, macOS, Linux); il cavo da USB Type-C a HDMI funziona con computer portatili/dispositivi USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt
- **CAVO OTTICO DUREVOLE:** il cavo HDMI in fibra ottica multimodale OM3 è dotato di un rivestimento in PVC, di un dispositivo antistrappo e di un booster attivo per una trasmissione affidabile a lunga distanza; schermatura EMI; facile da trasportare
- **SPECIFICHE:** Colore: nero; lunghezza: 9,15m metri; sorgente USB-C a display HDMI unidirezionale; diametro esterno: 4,5 mm; HDMI 2.0 con supporto di HDCP 1.4/2.2, HDR10, CEC, ARC e audio 7.1ch; RGB 8/10bit e YCbCr 4:4:4; classificazione antincendio: CL3

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C

	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
	Tipo guaina cavo	PVC
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CL3
	ID chipset	REALTEK2172
Prestazioni		
	Video Revision	HDMI 2.1 TMDS
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 60Hz
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Connettore/i		
	Connettore B	1 - USB 2.0 Type-A
	Connettore/i ingresso	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
	Connettori uscita	1 - HDMI
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali		
	Nota	Questo cavo adattatore da USB Type-C a HDMI è unidirezionale e funziona solo da una sorgente USB-C a un display HDMI.
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32F° to 113F°)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 75°C (14F° to 167F°)
	Umidità	20% ~ 75% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Grigio Siderale
Variante colore	Nero
Lunghezza del cavo	30.0 ft [9.2 m]
Lunghezza prodotto	30.0 ft [9.2 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	15.1 oz [427.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.0 in [22.8 cm]
Larghezza del Pacco	9.4 in [23.8 cm]
Altezza del Pacco	1.7 in [4.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.0 oz [396.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo da USB-C a HDMI
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.