

Cable Activo Óptico USB-C a HDMI 2.0 de 15,2m (AOC) 4K60Hz - Adaptador Conversor Unidireccional USB Tipo C a HDMI - CL3

ID del Producto: 146B-USBC-HDMI4K-AOC



Conecte una pantalla HDMI 4K 60Hz a una fuente USB Tipo-C habilitada para el modo DP Alt a una distancia de hasta 15,2 metros con este cable óptico activo USB-C a HDMI.

El cable óptico activo USB-C a HDMI está diseñado para conexiones de larga distancia con el fin de superar las limitaciones de los cables de cobre estándar. Su núcleo interior de fibra óptica reduce las interferencias electromagnéticas (EMI), garantizando una calidad de señal óptima con una degradación mínima de la señal. El blindaje EMI reduce el ruido y mejora la claridad y estabilidad de la señal.

Este cable integra un adaptador de vídeo y un cable, minimizando los puntos de fallo y pérdida de señal. El conector HDMI lleva incorporado un cable de alimentación USB tipo A de 43,5cm, necesario para conectarlo a un puerto USB disponible o a un cargador USB de pared (no incluido). La compatibilidad con HDR incluye RGB de 8/10 bits y YCbCr 4:4:4 para una reproducción precisa del color.

El cable adaptador universal no requiere controladores adicionales ni la instalación de software. Compatible con todas las plataformas de hardware y sistemas operativos, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux. Este Cable Adaptador USB Tipo-C a HDMI funciona con ordenadores portátiles y dispositivos compatibles con USB-C DP Modo Alt, USB4, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4.

El cable de fibra óptica HDMI multimodo OM3 cuenta con una cubierta de PVC duradera, alivio de tensión y refuerzo activo para una transmisión fiable a largas distancias. Este cable es ligero, lo que facilita su paso a través de paredes o tendidos de cables, su almacenamiento cuando no se utiliza y su transporte cuando se necesita.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un dispositivo USB Tipo-C a una pantalla 4K sin instalar controladores ni software
- Proporcione vídeo 4K a 60 Hz en distancias más largas con una degradación mínima de la señal
- Clasificación CL3 para instalaciones empotradas en la pared

Características

- **DISEÑADO PARA LARGO ALCANCE:** Soporta 4K 60 Hz más allá de la longitud de los cables de cobre estándar - Los núcleos internos de fibra óptica reducen la EMI garantizando una calidad de señal óptima - **NOTA:** El cable es unidireccional
- **CABLE ADAPTADOR INTEGRADO CON HDR:** El adaptador y el cable integrados minimizan los puntos de fallo - HDR para una reproducción precisa del color - Conector HDMI con cable de alimentación USB-A (necesario) para conectarlo a un puerto USB-A o a un cargador
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Compatible con todas las plataformas de hardware y con cualquier sistema operativo (Windows, macOS, Linux) - Funciona con portátiles/dispositivos con USB-C Modo Alt de DP, USB4, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4
- **CABLE ÓPTICO DURABLE:** El cable de fibra óptica multimodo HDMI OM3 cuenta con una cubierta de PVC, alivio de tensión y un refuerzo activo para una transmisión fiable a larga distancia - Blindaje EMI para reducir el ruido - Fácil de enrutar y transportar
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Negro - 15,2 metros - Fuente USB-C unidireccional a pantalla HDMI - Diámetro exterior del cable: 4,5 mm - HDMI 2.0 compatible con HDCP 1.4/2.2, HDR10, CEC, ARC y audio de 7.1 canales - RGB de 8/10 bits y YCbCr 4:4:4 - CL3

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	USB-C

	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
	Cable Tipo Jacket	PVC
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL3
	ID del Conjunto de Chips	REALTEK2172
Rendimiento	Video Revision	HDMI 2.1 TMDS
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 60Hz
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Conector(es)	Conector B	1 - USB 2.0 Type-A
	Conector(es) de Entrada	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
	Conectores de Salida	1 - HDMI
Software	Compatibilidad OS	No Requiere Controladores ni Software
Observaciones / Requisitos	Nota	Este cable adaptador de USB tipo C a HDMI es unidireccional y solo funciona desde una fuente USB-C a una pantalla HDMI.
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32F° to 113F°)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14F° to 167F°)

Humedad HR de 20% ~ 75%

Características Físicas

Color	Gris Espacial
Color Acentuado	Negro
Longitud del Cable	50.0 ft [15.2 m]
Longitud del Producto	50.0 ft [15.2 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	1.0 lb [0.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.1 in [23.1 cm]
Ancho de la Caja	9.3 in [23.6 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C a HDMI
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.