Bridas sujetacables de 20cm con perforación de montaje - 4 mm de ancho, para grupo de cables de 52 mm, soportan 22 kg de tensión, de Nylon 66, UL, paquete de 100

ID del Producto: CBMZTS10N8

Estas bridas sujetacables grandes, con perforación para instalación, le permiten atar y asegurar convenientemente varios cables, para encaminarlos y organizarlos. Se incluyen 100 bridas sujetacables blancas, lo que asegura que tendrá suficientes a la mano.

Estas bridas plásticas para cables eléctricos tienen una perforación de montaje incorporada de (5mm de diámetro) que permite agrupar los cables y luego montarlos en una pared. Miden 20cm de longitud, lo que asegura grupos de cables de hasta 52 mm de diámetro. Son rápidas y fáciles de instalar o quitar, la tensión es ajustable y un tienen un diseño básico de una sola pieza, perfecto para organizar los cables de red, cables de alimentación u otros cables en su casa o estación de trabajo de la oficina.

Fabricadas en Nylon 66 durable, estas bridas sujetacables son resistentes y flexibles. Han sido rigurosamente probadas para soportar hasta 22 kg de peso y están clasificadas UL94 V-2, aprobadas por UL y certificadas por CE y Lloyd's Register.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una amplia selección de estas bridas sujetacables en varias longitudes y colores:

Paquete de 100 - Bridas sujetacables Blancas de 110 mm con Perforación de Montaje (CBMZTS10N4)

Paquete de 100 - Bridas sujetacables Blancas de 171,5 mm con Perforación de Montaje (CBMZTS10N6)

Paquete de 100 - Bridas sujetacables Blancas de 219 mm con Perforación de Montaje (CBMZTS10N8)

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

## Características

• PAQUETE DE 100 BRIDAS SUJETACABLES CON PERFORACIÓN DE MONTAJE: Mantenga organizados sus cables con bridas grandes de 20cm blancas, 52 mm de diámetro. Con cierre automático para atar fácilmente. Número de archivo UL: E97527

• PERFORACIÓN DE MONTAJE INCORPORADA: Con un solo tornillo o clavo, atornille o instale cable coaxial, cable telefónico RJ11, de audio, de vídeo, de red RJ45 CAT5/CAT6 y cables USB a zócalos, a molduras de madera, a paneles de yeso o a mampostería.

• RESISTENCIA INDUSTRIAL: Fabricadas en Nylon 66 UL durable, estas bridas para cables están probadas para soportar hasta 22 kg de peso. Con clasificación de fuego UL94 V-2 de hasta 85C. Avalado por DNV-GL & ABS. RoHS y TAA

• TAMAÑOS DISPONIBLES: Bridas sujetacables de 110 mm para un paquete de cables de 24mm y 8,2Kg (CBMZTS10N4), y de 171,5mm para un grupo de cables de 40mm y 18,14Kg (CBMZTS10N6). De 219mm para un grupo de cables de 52mm y 22,67Kg (CBMZTS10N8)

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años. Respaldadas por 2 años por StarTech.com, e incluyen soporte técnico multilingüe gratuito basado en Norteamérica, 24 horas, 5 días a la semana

| | | |
|---|---|---|
| Características Físicas | | |
| | Política de Garantía | 2 Years |
| | Color | Blanco |
| | Tipo de Gabinete | Nylon 66 |
| | Longitud del Producto | 8.6 in [21.9 cm] |
| | Ancho del Producto | 0.2 in [4.2 mm] |
| | Altura del Producto | 0.1 in [1.3 mm] |
| | Peso del Producto | 0.0 oz [1.4 g] |

Información de la

| | | |
|---|---|---|
| Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 100 |
| | Longitud de la Caja | 9.7 in [24.7 cm] |
| | Ancho de la Caja | 5.4 in [13.8 cm] |
| | Altura de la Caja | 1.9 in [4.7 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 5.2 oz [146.0 g] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 100 - Sujetacables |
| Información Acerca de la Garantía | | |
| | Warranty | 2 Años |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.