Adaptateur multiport USB-C - Or rose - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort

Nº de produit: CDPVDHDMDPRG

Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport en or rose offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI® ou Mini DisplayPort. L'adaptateur est également disponible en argent (CDPVGDVHDMDP) et en gris sidéral (CDPVDHDMDPSG).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur USB-C 4 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI, HDMI et Mini DP, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à pratiquement n'importe quel écran, ce qui en fait une solution plug-and-play idéale pour voyager ou pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil).

Les sorties HDMI et Mini DP de cet adaptateur vidéo UBC-C prennent en charge les résolutions UHD 4K, pour une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Toutes les sorties (HDMI, Mini DP, VGA, DVI) prennent en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1200.

L'adaptateur USB Type-C possède un boîtier en aluminium conçu pour correspondre à la couleur de votre MacBook en or rose et est compatible avec tout appareil prenant en charge la technologie USB-C DP Alt Mode. Doté d'un câble USB-C intégré et d'un système de gestion des câbles magnétique, l'adaptateur vidéo USB-C se range facilement pour simplifier le transport.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements

• Connectez votre MacBook BYOD à un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP au travail ou à l'école

• Connectez un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP secondaire à votre MacBook

Spécifications techniques

• Optimisez votre compatibilité vidéo grâce à un adaptateur 4 en 1 : USB-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DisplayPort

• Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K à 30 Hz

• Créez un accord parfait grâce à l'adaptateur USB-C qui correspond parfaitement à la couleur de votre MacBook en or rose

• Portabilité maximale avec le gestionnaire magnétique de câble intégré et un boîtier en aluminium durable

• EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	USB-C
	Sortie AV	HDMI - 1.4
		DVI-I (Digital Only) - Single-Link
		VGA
		Mini DisplayPort - 1.2

	ID du chipset	Cypress - CYPD1120
		Cypress - CY7C65210
		Parade - PS8348B
		Parade - PS171
Performance		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz
	Résolutions prises en charge	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
		Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
		HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Sorties HDMI et Mini DP - son surround 7.1
		DVI - No Audio Support
		VGA - No Audio Support
		Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
	MTBF	654,111 hours
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
	Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) 1 - DVI-D (25 broches) 1 - HDMI (19 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois sur l'adaptateur vidéo. Dans le cas où plusieurs connexions sont effectuées, une seule sortie fonctionnera Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Stockage : Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation) En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Rose Gold
	Type de boîtier	Aluminium
	Longueur de câble	4.5 in [115 mm]
	Longueur du produit	6.7 in [16.9 cm]
	Largeur du produit	5.6 in [14.2 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Poids du produit	6.4 oz [180.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

	Longueur du Paquet	6.8 in [17.2 cm]
	Largeur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
	Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
	Poids brut	6.4 oz [182.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis