Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

ID del Producto: CDPVGDVHDBP

Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ constituye una solución para conectar su ordenador portátil equipado con USB Type-C a su pantalla VGA, DVI o HDMI®.

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 3 en 1. Con salidas VGA, DVI y HDMI, podrá conectar su ordenador portátil a casi cualquier pantalla.

La salida HDMI de este adaptador de vídeo USB-C es compatible con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p.Todas las salidas (HDMI, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200.

El práctico «dongle» (llave) USB-C plug-and-play es el accesorio ideal de viaje. Ya que cabe cómodamente en la bolsa de su ordenador portátil y le ofrece tres opciones de salida de vídeo, el adaptador de vídeo USB-C es la solución ideal para aplicaciones tipo BYOD (Trae tu propio dispositivo), donde quiera que vaya.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Operating System Independent

Aplicaciones

• Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje

• Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI o HDMI en su sitio de trabajo o colegio

• Conecte un monitor VGA, DVI o HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarlo como monitor secundario

Características

• ADAPTADOR DE VÍDEO MULTIPUERTO USB C 3 EN 1: Este adaptador de vídeo múltiple USB C a HDMI VGA o DVI es una solución de hub de vídeo portátil, que le permite conectar su MacBook o su portátil Windows (u otro dispositivo) prácticamente en cualquier lugar

• SOPORTE DE RESOLUCIÓN DE 4K: Experimente una calidad de imagen asombrosa cuando conecte este conversor multipantalla USB C a su monitor, pantalla o proyector que admita resoluciones UHD 4K en la salida HDMI

• IDEAL PARA VIAJAR: Maximice su portabilidad de vídeo con este adaptador de pantalla múltiple USB C. Compatible con cualquier sistema operativo, permitiendo a los usuarios conectarse a cualquier pantalla o proyector en la oficina o en viajes

• COMPATIBILIDAD CON THUNDERBOLT 3: Se conecta a su ordenador portátil USB C o TB3 que pasa una señal de vídeo en modo Alt de DP. Funciona muy bien con cualquiera de sus portátiles USB C, incluyendo MacBook Pro, Chromebook o Lenovo Yoga

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática. Este adaptador de pantalla múltiple USB C está respaldado por 3 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	USB-C
	Salida A/V	HDMI - 1.4
		DVI-I (Digital Only) - Single-Link
		VGA

	ID del Conjunto de Chips	ITE - IT6224FN
Rendimiento		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
	Resoluciones Admitidas	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1 Salida DVI - Audio estéreo de 2 canales
		DVI - No Audio Support
		VGA - No Audio Support
	Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
Conector(es)		
	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
		1 - DVI-I (29 pines)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Observaciones / Requisitos		

	Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
	Nota	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación) Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
	Longitud del Producto	3.3 in [8.5 cm]
	Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	1.8 oz [51.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
	Ancho de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
	Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46.0 g]
Contenido de la Caja		

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C de viaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.