Adaptador USB C Multipuertos de Vídeo HDMI, VGA, Mini DisplayPort o DVI - Convertidor USB Tipo C de Monitor a HDMI 1.4 o mDP 1.2 (4K) - VGA o DVI (1080p) - Aluminio Plata

ID del Producto: CDPVGDVHDMDP

Este adaptador USB-C™ multipuerto de vídeo ofrece una solución portátil para conectar su ordenador USB Tipo-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en Gris espacial (CDPVDHDMDPSG) y Oro rosa (CDPVDHDMDPRG).

Evite la molestia de llevar diferentes adaptadores para distintas pantallas con este adaptador 4 en 1 USB-C. Con salida VGA, DVI, HDMI y mDP puede conectar su portátil a prácticamente cualquier pantalla, una cómoda solución plug-and-play para viajes o aplicaciones Bring Your Own Device (BYOD).

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador de vídeo USB-C admiten resoluciones UHD 4K, proporcionando una calidad de imagen cuatro veces superior a la de la alta definición 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) pueden soportar resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200. <img a="" adapter="" alt="" the="" connected="" multiport="" data-cke-saved-src="http://sgcdn.startech.com/005329/media/ProductPhotos/CDPVGDVHDMDP.context1_500px.jpg.jpg" src="http://sgcdn.startech.com/005329/media/ProductPhotos/CDPVGDVHDMDP.context1_500px.jpg.jpg" to="">

El adaptador USB Tipo-C tiene una carcasa de aluminio diseñada para combinar con su MacBook plateado y es compatible con cualquier dispositivo que admita el modo USB-C DP Alt. Con un cable USB-C integrado con gestor de cables magnético, el adaptador de vídeo USB-C se guarda cómodamente para facilitar los viajes.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje

• Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio

• Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

Características

• ADAPTADOR DE VÍDEO USB-C MULTIPUERTO 4 EN 1: Modo USB-C DP Alt: HDMI 1.4 (4K 30Hz y audio 7.1), mDP 1.2 (4K 60Hz y audio estéreo), VGA o DVI (1080p), compatible con HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3

• RESISTENTE Y PORTÁTIL: Carcasa plateada de aluminio durable con una cavidad magnética para fijar el cable de conexión al host. Para los usuarios móviles en la oficina, en casa, o en aulas

• COMPATIBILIDAD: Para Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP, Chromebooks, MacBook Pro/Air [Nota: La salida VGA no funciona con hosts basados en M1]

• PROBADO Y VERIFICADO: Adaptador USB Tipo-C probado a mini DisplayPort (60Hz)/HDMI (30Hz) a 4K o VGA/DVI a 1080p compatible con televisores, monitores y proyectores Dell, Asus, LG, Samsung, Sony, Epson

• FÁCIL DE USAR: Este adaptador admite una configuración plug-and-play sin controladores y es totalmente compatible con varias plataformas: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4

		DVI-I (Digital Only) - Single-Link
		VGA
		Mini DisplayPort - 1.2
	ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD1120
		Cypress - CY7C65210
		Parade - PS8348B
		Parade - PS171
Rendimiento		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.2
		HDMI 1.4
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
	Resoluciones Admitidas	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
		Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
		HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1
		DVI - No Audio Support

		VGA - No Audio Support
		Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
	Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
	MTBF	654,111 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
	Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - DVI-D (25 pines)
		1 - HDMI (19 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
	Nota	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
		La salida VGA no funciona con MacBook M1, M1 PRO y M1 MAX
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR de 40% a 50%
Características Físicas		
	Color	Plata

	Longitud del Cable	4.3 in [110 mm]
	Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
	Ancho del Producto	2.2 in [5.5 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	3.8 oz [108 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.1 oz [174.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.