Adaptateur Multiport USB-C avec HDMI/VGA/Mini DisplayPort ou DVI - Convertisseur Moniteur USB Type C vers HDMI 1.4 ou mDP 1.2 (4K) - VGA ou DVI (1080p) - Aluminium Argenté

Nº de produit: CDPVGDVHDMDP

Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport couleur argent offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI® ou Mini DisplayPort. L'adaptateur est également disponible en gris sidéral (CDPVDHDMDPSG) et en or rose (CDPVDHDMDPRG).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur USB-C 4 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI, HDMI et Mini DP, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à pratiquement n'importe quel écran, ce qui en fait une solution plug-and-play idéale pour voyager ou pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur USB-C 4 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI, HDMI et Mini DP, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à pratiquement n'importe quel écran, ce qui en fait une solution plug-and-play idéale pour voyager ou pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil).

L'adaptateur USB Type-C possède un boîtier en aluminium conçu pour correspondre à la couleur de votre MacBook argent et est compatible avec tout appareil prenant en charge la technologie USB-C DP Alt Mode. Doté d'un câble USB-C intégré et d'un système de gestion des câbles magnétique, l'adaptateur vidéo USB-C se range facilement pour simplifier le transport.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements

• Connectez votre MacBook BYOD à un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP au travail ou à l'école

• Connectez un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP secondaire à votre MacBook

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR VIDÉO MULTIPORT USB-C 4 EN 1 : Mode Alt DP USB-C vers l'un des modes suivants : HDMI 1.4 (4K 30Hz et audio 7.1 canaux), mDP 1.2 (4K 60Hz et audio 2 canaux), VGA ou DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, compatible Thunderbolt 3

• ROBUSTE ET PORTABLE : Boîtier en aluminium argenté durable avec un câble caché à fixation magnétique pour les utilisateurs nomades au bureau, à la maison, dans les salles de conférence et les salles de classe

• COMPATIBILITÉ : Adaptateur d'écran USB-C pour Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, TB3 MacBook Pro/Air [Remarque: la sortie VGA ne fonctionne pas avec les MacBook basés sur M1]

• TESTÉ ET VÉRIFIÉ : Adaptateur USB Type-C testé à 4K mini DisplayPort (60Hz)/HDMI (30Hz) ou 1080p VGA/DVI avec des téléviseurs, moniteurs et projecteurs de marques telles que Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony et Epson

• FACILE À UTILISER : Prenant en charge une configuration plug-and-play sans pilote, cet adaptateur est entièrement compatible avec plusieurs plateformes d'OS : Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	USB-C
	Sortie AV	HDMI - 1.4
		DVI-I (Digital Only) - Single-Link
		VGA

		Mini DisplayPort - 1.2
	ID du chipset	Cypress - CYPD1120
		Cypress - CY7C65210
		Parade - PS8348B
		Parade - PS171
Performance		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.2
		HDMI 1.4
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz
	Résolutions prises en charge	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
		Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
		HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Sorties HDMI et Mini DP - son surround 7.1
		DVI - No Audio Support
		VGA - No Audio Support
		Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

	Spécifications générales	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.
	MTBF	654,111 heures
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
	Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
		1 - DVI-D (25 broches)
		1 - HDMI (19 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
	Remarque	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
		The VGA output does not work with M1, M1 PRO, and M1 MAX MacBook hosts
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 40 %-50 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Argent
	Longueur de câble	4.3 in [110 mm]
	Longueur du produit	4.1 in [10.5 cm]

	Largeur du produit	2.2 in [5.5 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Poids du produit	3.8 oz [108 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.6 cm]
	Largeur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	6.1 oz [174.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis