線止めケーブルサポートバー　約5cmオフセット　19インチマウント用ヨコ取付けタイプ　10個入りパック

製品ID: CMLB102

ラックの前部または後部に水平に取り付け、配線の固定ポイントを提供するサポートバー。ケーブルタイを使用してケーブルをサポートバーに固定し、ケーブルにかかる負荷を軽減、ラックマウント機器のポート損傷を防ぎます。約5cmのオフセットでケーブルへのアクセスがしやすくなっています。

このケーブルサポートバーは、ラック内でケーブルの重さを支え、ラック装置のポートにかかる負荷を軽減して装置を保護します。配線を整理して通気性の改善にも役立ちます。ラック内の動作温度を最適に保ち、装置の寿命を延ばすとともに、ダウンタイムを回避します。

頑丈なスチール製のサポートバーは、各取り付けポイントでラックユニットの3分の1しかスペースを取りません。横方向にケーブルを引き回すように設計されており、75度の5cmオフセットで機器背面からの配線が容易にできるようになっています。曲がりやすいフラットなサポートバーとは異なり、丸型のソリッドスチール設計で耐荷重が高くなっています。

このパッケージには、10本のサポートバーが含まれており、一括購入向けになっています。効率的なパッケージで出荷コストを抑え、大規模な展開に最適な製品です。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant　TAA COMPLIANT　CE

用途

・ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減

・ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善

製品の特長

・ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護

・出荷コストを抑える10本入りパッケージ

・機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット

・EIA/ECA-310-E準拠

・丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現

物理的特徴		
	保証に関する方針	2 Years
	色	ブラック
	製品縦	48.3 cm [19.0 in]
	製品横	5.1 cm [2.0 in]
	製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
	製品重量	130.0 g [4.6 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	50.4 cm [19.8 in]
	パッケージ横	11.6 cm [4.6 in]
	パッケージ高さ	5.6 cm [2.2 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	1.7 kg [3.7 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	10 - ケーブルサポートバー
		20 - M5ネジ
		20 - M5ケージナット

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。