

Mensola da Parete in Vetro Temperato per Apparecchiature A/V - Ripiano liscio sotto/sopra TV/Monitor regolabile in altezza per dispositivi Audio/Video

ID prodotto: 1B-WALL-MOUNT-SHELF



La mensola AV flottante per installazione a parete, è dotata di un ripiano in vetro temperato nero dello spessore di 5 mm. Crea una superficie liscia priva di ostacoli, ideale per organizzare i componenti AV sotto o sopra un televisore o un monitor.

La staffa della mensola si monta su un singolo montante di una controparete o su una parete in cemento, viene fornita con tutta la ferramenta necessaria per l'installazione su un montante in legno o su una parete in cemento, oltre a una guida di installazione rapida.

Il ripiano è regolabile in altezza lungo la staffa installata a parete da 161 mm, questo consente una maggiore personalizzazione per adattarsi alle varie dimensioni e configurazioni di apparecchiature AV, come per esempio attrezzature per videoconferenze o un ricevitore AV.

Sostenuto da una staffa in acciaio, il ripiano ha una portata di carico fino a 7 kg. Questa staffa a parete in alluminio è robusta e leggera per facilitare l'installazione, mentre il ripiano in vetro temperato è resistente ai graffi e alla frantumazione rispetto al vetro tradizionale.

Le cavità lungo ciascun lato della staffa a parete e i fori pre-segnati sui tappi superiore e inferiore consentono ulteriori opzioni per il posizionamento dei cavi.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sistemare le apparecchiature AV sotto un televisore o uno schermo in una sala riunioni e ufficio.

Caratteristiche

- **MENSOLA A PARETE PER DISPOSITIVI AV:** ripiano in vetro temperato nero da 5 mm (36x25cm) con superficie liscia, ideale per installare dispositivi AV (attrezzature per videoconferenze o ricevitori AV) sotto o sopra un monitor in sala riunioni e in ufficio
- **REGOLABILE IN ALTEZZA:** il ripiano è regolabile in altezza lungo la staffa di montaggio a parete da 161 mm, consente di regolare l'altezza del ripiano in base alle proprie esigenze e di adattarlo alle varie dimensioni e configurazioni dei dispositivi AV
- **SUPPORTO ROBUSTO:** la staffa in acciaio del ripiano supporta fino a 7kg rimanendo stabile e sicuro. La staffa a muro in alluminio è robusta e leggera per facilitare l'installazione, il vetro temperato è più resistente ai graffi e alle scheggiature
- **INSTALLAZIONE:** è possibile fissare la mensola su un singolo montante della parete o su un muro in cemento (viti per legno e tasselli per cemento inclusi), tutta la ferramenta per l'installazione e una guida rapida per installazione sono inclusi
- **GESTIONE DEI CAVI:** le cavità lungo ogni lato della mensola a muro, consentono il posizionamento ottimale dei cavi. I fori pre-tracciati sulle calotte superiori e inferiori consentono ulteriori opzioni per la gestione dei cavi

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete

Prestazioni

Capacità di Carico della 15.4 lb [7 kg]
 Superficie di Lavoro

Regolazione dell'altezza Sì

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lunghezza prodotto	14.2 in [36.0 cm]

Larghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
Altezza prodotto	8.5 in [21.7 cm]
Peso prodotto	3.1 lb [1.4 kg]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	11.0 in [28.0 cm]
Larghezza del Pacco	16.3 in [41.4 cm]
Altezza del Pacco	2.7 in [6.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 lb [2.0 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ripiano in Vetro
	1 - Staffe di Supporto
	1 - Staffa a Muro
	2 - Coperture Lateral
	2 - Viti M4x6mm
	2 - Viti M5x14mm
	4 - Viti M6 x 8 mm
	3 - Viti per Installazione a Muro
	3 - Tasselli a muro
	2 - Tappi Terminali
	1 - Piastra di Montaggio, Larga
	1 - Piastra di Montaggio, Piccola
	1 - Guida Rapida

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

