

## Lector USB-C de Tarjetas CFexpress Tipo B - USB Tipo C USB 3.2 10Gb - Adaptador Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash CF Express 2.0

ID del Producto: 1B-USB-C-CFE-ADAPTER



Este lector de tarjetas CFexpress de tipo B le permite conectar una tarjeta CFexpress 2.0 de tipo B a cualquier ordenador portátil, de sobremesa, tablet u otro dispositivo compatible con USB-C para transferir datos a alta velocidad de imágenes o vídeo de alta resolución.

El lector de tarjetas se alimenta por bus y cuenta con un ligero cuerpo de aluminio, lo que lo hace ideal para profesionales que viajan, como fotógrafos o videógrafos. Su factor de forma compacto incluye un cable USB Type-C de 20cm incorporado, lo que elimina la necesidad de llevar cables o adaptadores adicionales. Un LED de encendido/actividad proporciona actualizaciones visuales del estado.

Este lector de tarjetas universal no requiere controladores ni software y es compatible con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux. Funciona con portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas, MacBooks y Chromebooks habilitados para USB-C en todas las plataformas de hardware, incluidas Intel, Nvidia, AMD y Apple Silicon.

Con una conexión USB Tipo-C a 10 Gbps, este lector de tarjetas ofrece velocidades de transferencia de datos más rápidas en comparación con los lectores de tarjetas USB a 5 Gbps, lo que reduce significativamente el tiempo de transferencia de imágenes y vídeos de gran tamaño y alta resolución. También es retrocompatible con USB 3.0 (5Gbps) y USB 2.0 (480Mbps).

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Permiten una rápida transferencia de datos desde cámaras de alta resolución a ordenadores USB-C para un flujo de trabajo de posproducción eficiente
- Ideal para fotógrafos y videógrafos profesionales

## Características

- LECTOR DE TARJETAS CFEXPRESS TIPO B: Conecte una tarjeta CFexpress 2.0 tipo B a un portátil, ordenador de sobremesa, u otro dispositivo USB-C para transferir datos a alta velocidad - Ideal para profesionales que trabajen con imágenes de alta resolución
- DISEÑO PORTÁTIL: La alimentación por el bus, el aluminio ligero y el diseño compacto lo hacen ideal para los profesionales que viajan - Cable USB-C integrado de 20cm - El LED de alimentación/actividad proporciona actualizaciones visuales del estado
- SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE: Funciona con cualquier sistema operativo (Windows, macOS, ChromeOS, Linux) - Compatible con portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas, MacBooks y Chromebooks con USB-C de todas las plataformas de hardware
- AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: La conexión de 10Gbps permite velocidades de transferencia de datos más rápidas, lo que reduce significativamente el tiempo de transferencia de imágenes/vídeos - Retrocompatible con USB 3.0 (5 Gbps) y USB 2.0 (480 Mbps)
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este lector de tarjetas está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	CFexpress 2.0
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JMS583

---

**Rendimiento**

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Memoria Multimedia	CFexpress 2.0 Type-B/XQD
MTBF	1,159,305 horas

---

**Conektor(es)**

Conectores de la Unidad	1 - CFexpress 2.0 Type-B/XQD
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

---

**Software**

Compatibilidad OS	No Requiere Controladores ni Software
-------------------	---------------------------------------

---

**Indicadores**

Indicadores LED	1 - Blanco Sólido: Indica que el controlador ha sido instalado, y la conexión USB está enumerada
	1 - Blanco Intermitente: Indica la actividad de la unidad

---

**Requisitos de Energía**

Fuente de alimentación	Alimentación por bus
------------------------	----------------------

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Humedad	HR 5% ~ 90%

---

**Características Físicas**

Color	Negro
Longitud del Cable	7.9 in [20 cm]

Longitud del Producto 12.1 in [30.7 cm]

Ancho del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 1.8 oz [50.0 g]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]

Ancho de la Caja 4.1 in [10.3 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del  
Envío 3.9 oz [110.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja 1 - Lector de Tarjetas CFexpress

1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty 2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

