Cable de 10m DisplayPort Activo para Monitor de Computadora - 2x Macho DP - Extensor - Negro

ID del Producto: DISPL10MA

El cable DisplayPort™ activo de 10 m, modelo DISPL10MA, incluye un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 10 m (más del doble del límite de 4,8 m) entre dispositivos con DisplayPort disponible, sin pérdida de señal.

Este duradero pero liviano cable DP está fabricado con un alambre más fino de 0,03 mm² que permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente la señal DisplayPort sin que se requiera una fuente de alimentación externa.

Este cable de 10 m ofrece un ancho de banda de 10,8 Gbps, con soporte para resoluciones máximas de hasta 2560×1600 (WQXGA) y soporte opcional para audio. Este cable tiene capacidad tanto HDCP, como DPCP, lo cual garantiza que el contenido mostrado está protegido digitalmente.

Este cable DisplayPort (10 metros) está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores DisplayPort, a fin de garantizar que el dispositivo (monitor, proyector, etc.) y la fuente DisplayPort se conecten correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte una pantalla DisplayPort a un PC o a una fuente alterna de DisplayPort, a distancias largas, sin pérdida de señal

Características

• Circuitos integrados de amplificador activo

• Cable con 10 metros de longitud

• Soporte para resoluciones de hasta 2560×1600 (WQXGA)

• 1 conector macho DisplayPort con seguro

• 1 conector macho DisplayPort

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Conductores	19
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Conector(es)		
	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	32 AWG
	Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
	Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	16.0 oz [452.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
	Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
	Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.0 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable DisplayPort® activo de 10 m - M/M
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.