

Lettore di schede USB-C CFexpress Type B, USB 10Gbps, lettore di schede di memoria portatile, adattatore da USB Type-C a CF Express 2.0, compatibile con qualsiasi SO

ID prodotto: 1B-USB-C-CFE-ADAPTER



Questo lettore di schede CFexpress di tipo B consente di collegare una scheda CFexpress 2.0 di tipo B a qualsiasi laptop, desktop, tablet o altro dispositivo dotato di USB-C per il trasferimento di dati ad alta velocità di immagini o video ad alta risoluzione.

Il lettore di schede è alimentato tramite bus e presenta un corpo leggero in alluminio, che lo rende ideale per i professionisti in viaggio come fotografi o videografi. Il suo design compatto include un cavo USB Tipo-C da 20 cm, che elimina la necessità di portare con sé cavi o adattatori aggiuntivi. Un LED di alimentazione/attività fornisce aggiornamenti sullo stato.

Questo lettore di schede universale non richiede driver o software ed è compatibile con qualsiasi sistema operativo, compresi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Funziona con laptop, desktop, tablet, MacBook e Chromebook abilitati all'USB-C su tutte le piattaforme hardware, tra cui Intel, Nvidia, AMD e Apple Silicon.

Con una connessione USB Type-C 10Gbps, questo lettore di schede offre una velocità di trasferimento dati superiore rispetto ai lettori di schede USB 5Gbps, riducendo significativamente il tempo di trasferimento di immagini e video di grandi dimensioni e ad alta risoluzione. È inoltre retrocompatibile con USB 3.0 (5Gbps) e USB 2.0 (480Mbps).

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente il trasferimento rapido dei dati dalle fotocamere ad alta risoluzione ai computer USB-C per un flusso di lavoro efficiente in post-produzione
- Ideale per fotografi e videografi professionisti

Caratteristiche

- LETTORE DI SCHEDE CFEXPRESS DI TIPO B: collega una scheda CFexpress 2.0 di tipo B a un laptop, un desktop, un tablet o un altro dispositivo dotato di USB-C per il trasferimento di dati ad alta velocità; ideale per fotografi e videografi professionisti
- DESIGN PORTATILE: l'alimentazione via bus, l'alluminio leggero e il design compatto lo rendono ideale per i professionisti in viaggio; cavo USB-C da 20cm integrato; il LED di alimentazione/attività fornisce aggiornamenti visivi sullo stato
- NESSUN DRIVER O SOFTWARE: il lettore di schede universale funziona con qualsiasi SO (Windows, macOS, ChromeOS, Linux); compatibile con laptop, desktop, tablet, MacBook e Chromebook USB-C su tutte le piattaforme hardware (Intel, Nvidia, AMD, Apple)
- MAGGIORE PRODUTTIVITÀ: la connessione USB Type-C 10Gbps consente una maggiore velocità di trasferimento dei dati, riducendo i tempi di trasferimento di immagini/video; retrocompatibile con USB 3.0 (5Gbps) e USB 2.0 (480Mbps)
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo lettore di schede di memoria da USB-C a CF Express Type B è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	CFexpress 2.0
ID chipset	JMicron - JMS583

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo memoria multimediale	CFexpress 2.0 Type-B/XQD
MTBF	1,159,305 ore

Connettore/i

Connettori unità	1 - CFexpress 2.0 Type-B/XQD
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
-------------------------------------	-------------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	1 - Bianco Fisso: Indica che il driver è stato installato e che la connessione USB è stata rilevata. 1 - Bianco Lampeggiante: Indica l'attività dell'unità.
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Umidità	5% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	7.9 in [20 cm]
Lunghezza prodotto	12.1 in [30.7 cm]

Larghezza prodotto 1.8 in [4.5 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [50.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione 6.9 in [17.4 cm]

Larghezza del Pacco 4.1 in [10.3 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione
(confezione) 3.9 oz [110.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Lettore di schede CFexpress

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.