1m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker

Produkt-ID: DISPL1M

Das 1 m lange DisplayPort™ 1.2-Kabel DISPL1M mit Einrastfunktion ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten und bietet eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual Link-DVI.

Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

Anwendungen

• Anschließen eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle

Merkmale

• HOCHLEISTUNGSKABEL: Dieses 1 m lange, VESA zertifizierter DisplayPort 1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

• ZUVERLÄSSIGES DESIGN: Langlebige ABS Stecker mit PVC Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransen/Beschädigung durch Biegen oder rauen Gebrauch; Metall Unterstruktur bietet EMI Abschirmung; Einrastende DP Stecker verhindern versehentliches Trennen

• QUALITÄTSKONSTRUKTION: 28AWG Kabel mit vergoldeten Steckern zur Verbesserung der Signalintegrität und zuverlässigkeit; Überlegene EMI Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht für hochwertigere Video/Audioqualität; Rückwärtskompatibel mit DP 1.1

• ANWENDUNGEN: Ideal für Zuhause/Büros/Konferenzräume/Klassenzimmer, funktioniert mit Ihrem Laptop/professionellen Workstations mit FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 oder R5000 Grafikkarten; Verwendung mit UHD/4K-Monitoren, Projektor oder großem Display

• SPEZIFIKATIONEN: 1m | Schwarz | DisplayPort v1.2 | DP Einrastende Stecker auf Stecker | 28 AWG | PVC Kabelmantel, ABS Steckergehäuse | Abschirmung: Al-Mylar-Folie mit Geflecht | Protokolle: HBR 2, MST, GTC | Lebenslange Garantie

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Anzahl von Leitern	19
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Einrastend
	Drahtstärke	28 AWG
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]

	Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [7.3 mm]
	Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbreite	0.8 in [2.1 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
	Produktgewicht	3.0 oz [85.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
	Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
	Pakethöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.4 oz [97.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 1 m DisplayPort 1.2-Kabel mit Schnappverschluss

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.