

Lector Portátil USB-C de Tarjetas de Memoria SD Express 7.1 - Grabador USB Tipo C de Tarjetas de Memoria SD Express 7.1 - Compatible con Cualquier Sistema Operativo

ID del Producto: 1B-USB-C-SDE-ADAPTER



Este lector de tarjetas SD Express le permite conectar una tarjeta SD Express (PCIe 3.1 x1) a cualquier ordenador portátil, de sobremesa, tablet u otro dispositivo compatible con USB-C para la transferencia de datos a alta velocidad de imágenes o vídeo de alta resolución.

El lector de tarjetas se alimenta por el bus y cuenta con un cuerpo de aluminio ligero, lo que lo hace ideal para profesionales que viajan, como fotógrafos o videógrafos. Su factor de forma compacto incluye un cable USB Type-C de 22 cm (8,7 pulgadas) conectado, lo que elimina la necesidad de llevar cables o adaptadores adicionales.

La ranura para tarjetas SD admite el interruptor mecánico de protección contra escritura, que impide el borrado, la modificación o la sobrescritura de datos de forma accidental o no autorizada. Esta característica permite el uso de la misma tarjeta en varios hosts a la vez que garantiza la protección de los datos.

Este lector de tarjetas universal no requiere controladores ni software y es compatible con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux. Funciona con portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas, MacBooks y Chromebooks habilitados para USB-C en todas las plataformas de hardware, incluidas Intel, Nvidia, AMD y Apple Silicon.

Con una conexión USB Tipo-C a 10 Gbps, este lector de tarjetas ofrece velocidades de transferencia de datos más rápidas en comparación con los lectores de tarjetas USB a 5 Gbps, lo que reduce significativamente el tiempo de transferencia de imágenes y vídeos de gran tamaño y alta resolución. También es retrocompatible con USB 3.0 (5Gbps) y USB 2.0 (480Mbps).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite una rápida transferencia de datos desde cámaras de alta resolución a ordenadores USB-C para un flujo de trabajo de postproducción eficiente
- Ideal para fotógrafos y videógrafos profesionales

Características

- LECTOR DE TARJETAS SD EXPRESS: Conecte una tarjeta de memoria SD Express a un portátil, ordenador de sobremesa, tablet u otro dispositivo USB-C para transferir datos a alta velocidad - Ideal para profesionales que trabajan con imágenes de alta resolución
- DISEÑO PORTÁTIL: Su diseño de aluminio ligero y alimentado por bus lo hace ideal para los profesionales que viajan - Admite un interruptor mecánico de protección contra escritura para evitar la pérdida, modificación o sobrescritura accidental de datos
- SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE: Funciona con cualquier sistema operativo (Windows, macOS, ChromeOS, Linux) - Portátiles, ordenadores de sobremesa, Tablets, MacBooks y Chromebooks con USB-C de todas las plataformas de hardware (Intel, Nvidia, AMD, Apple)
- AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: La conexión USB Tipo-C a 10 Gbps reduce significativamente el tiempo de transferencia de ficheros y mejora la eficiencia en el trabajo - Retrocompatible con USB 3.0 (5 Gbps) y USB 2.0 (480 Mbps)
- COMPATIBILIDAD DE TARJETAS: SD Express (PCIe 3.1 x1), Secure Digital 7.1 y SD v3.01 UHS-I - Compatible con SD de alta capacidad (SDHC y SDXC) - Compatible con tarjetas microSD y miniSD cuando se utilizan con adaptadores (no incluidos)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Tipo de Bus	USB-C

Estándares Industriales SD Express 7.1

Secure Digital v3.01 UHS-I

ID del Conjunto de
Chips JMS581SD

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps

Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Tipo de Memoria Multimedia SD Express (SD 7.0, x1 PCIe Gen 3)

SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

Conecotor(es)

Conecotores de la Unidad 1 - SD Express (SD 7.0, x1 PCIe Gen 3)

Conecotores del Host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Software

Compatibilidad OS No Requiere Software ni Controladores

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentación por bus

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Humedad HR 20% ~ 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	11.2 in [28.4 cm]
Ancho del Producto	2.1 in [5.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [39 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [88.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Lector de Tarjetas SD Express 1 - Guía Rápida de Inicio
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

