Câble DisplayPort 1.2 de 1m - Câble DisplayPort Certifié VESA 4K x 2K Ultra HD - Câble DP à DP pour Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage

Nº de produit: DISPL1M

Le câble 1 m DisplayPort™ 1.2 DISPL1M avec verrouillage constitue une connexion sûre entre vos périphériques DisplayPort et offre une performance plus élevée que les câbles HDMI® ou Dual Link DVI.

Le câble DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (4096 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le DISPL1M bénéficie d'une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

## Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

## Applications

• Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

## Spécifications techniques

• CÂBLE HAUTE PERFORMANCE : ce câble DP v1.2 certifié VESA 1m prend en charge la technologie 4K

x 2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x160p 120Hz)

• CONCEPTION FIABLE : connecteurs ABS durables avec gaine et décharge de traction en PVC flexible empêchent l'effilochage et les dommages ; la sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI ; connecteurs DP à verrouillage

• FABRICATION DE QUALITÉ : fil de 28 AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; rétrocompatible avec DP 1.1

• APPLICATIONS : Pour la maison/bureaux/salles de réunion/salles de classe ; fonctionne avec vos stations de travail professionnelles équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur/grand écran

• CARACTÉRISTIQUES : 1 m | Noir | DisplayPort v1.2 | DP à Verrouillage M/M | 28 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR 2, MST, GTC | Garantie à vie

| | | |
|---|---|---|
| Matériel | | |
| | Politique de garantie | Lifetime |
| | Nombre de conducteurs | 19 |
| | Placage du connecteur | Nickel |
| | Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |
| | Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) |
| Connecteur(s) | | |
| | Connecteur A | 1 - DisplayPort (20 broches) |
| | Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches) |
| Caractéristiques physiques | | |
| | Couleur | Noir |
| | Style de connecteur | A verrouillage |
| | Calibre du fil | 28 AWG |

| | | |
|---|---|---|
| | Longueur de câble | 3.3 ft [1 m] |
| | Dia. ext. du câble | 0.3 in [7.3 mm] |
| | Longueur du produit | 3.3 ft [1.0 m] |
| | Largeur du produit | 0.8 in [2.0 cm] |
| | Hauteur du produit | 0.5 in [1.2 cm] |
| | Poids du produit | 2.8 oz [78.0 g] |
| Informations d'emballage | | |
| | Quantité par paquet | 1 |
| | Longueur du Paquet | 5.4 in [13.7 cm] |
| | Package Width | 7.8 in [19.9 cm] |
| | Package Height | 0.9 in [2.3 cm] |
| | Poids brut | 3.3 oz [94.0 g] |
| Contenu du paquet | | |
| | Inclus dans le paquet | 1 - Câble verrouillable DisplayPort 1.2 de 1 m |

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis