DisplayPort till DVI-adapter - DisplayPort till DVI-D-adapter videokonverterare 1080p - DP 1.2 till DVI-skärm/skärm-kabeladapter dongel - DP till DVI-adapter - Låsande DP-kontakt

Produkt ID: DP2DVI2

DP2DVI2 DisplayPort® till DVI video konverteraradaptern låter dig ansluta en DVI-skärm till en stationär eller bärbar dator med DisplayPort.

Stöder skärmupplösningar på upp till 1920x1200 och låter dig utnyttja enkellänkad DVI till fullo. DP2DVI2 är en passiv adapter som kräver en DP++ port (DisplayPort++). Det betyder att även DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten.

StarTech.com har även DP2DVIS, en Aktiv DisplayPort till DVI adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor

• Använd din nya DisplayPort-enhet med din nuvarande DVI-bildskärm

• DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

• DISPLAYPORT TILL DVI-ADAPTER: DisplayPort 1.2 HBR2 till DVI-D (endast digital) Single Link-adapter ansluter DVI-skärm/projektor | 1920x1200/1080p 60 Hz; HDCP 1.4 | 15 cm ansluten kabel | DisplayPort-certifierad

• KOMPATIBILITET: Passiv videokonverterare stöder DP++-källor inklusive arbetsstationer, stationära datorer (AMD/Nvidia), bärbara datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer

• ANSLUT EN PRIMÄR ELLER SEKUNDÄR SKÄRM: Anslut en DVI-skärm eller projektor, eller lägg till en andra skärm för din arbetsstation med hjälp av DP till DVI-adaptern | Testad med DVI-kablar upp till 7,6 m | EDID och DDC Pass-through säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm

• DISPLAYPORT MED LÅS OCH DVI MED SKRUVLÅSNING: DP-kontakt med låsning säkerställer en fast värdanslutning | Stöder DVI-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig frånkoppling | Kompakt design

• ENKEL ATT ANVÄNDA: Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till DVI-adapterkonverteraren fungerar med alla operativsystem | DisplayPort hane till DVI hona adapterdongel | Anslutningen är DVI-I, men endast en digital signal (DVI-D) passerar igenom

Hårdvara		
	Garantipolicy	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passiv
	AV-ingång	DisplayPort - 1.2
	AV-utgång	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	Audio	Nej
Prestanda		
	Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
	Stödda upplösningar	1920x1080 (1080p)
		1680x1050 (WSXGA+)
		1600x1200
		1600x900
		1440x900
		1400x1050 (SXGA+)

		1366x768
		1360x768
		1280x1024
		1280x960
		1280x800
		1280x768 (WXGA)
		1280x720p (720p)
		1280x600
		1152x864
		1024x768
		800x600 (SVGA)
		640x480 (480p)
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
	Connector B	1 - DVI-I (29-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	DP++ port (DisplayPort ++) krävs på videokort eller videokälla (genomströmning av DVI och HDMI måste stödas)
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	10 %-85 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabellängd	6.0 in [152.4 mm]

	Produktlängd	10.0 in [25.4 cm]
	Produktbredd	1.7 in [4.2 cm]
	Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
	Produktvikt	1.5 oz [43.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.7 in [1.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [52.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - DisplayPort till DVI-konverterare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.