

2,5" naar 3,5" SATA Aluminium Harde Schijf Adapter Behuizing met SSD/HDD-hoogte van max. 12,5 mm

Productcode: 25SAT35HDD



De 25SAT35HDD 2,5 inch naar 3,5 inch harde-schijfadapterbehuizing verandert een 2,5 inch SATA harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) in een 3,5 inch schijf.

Met de adapter kunt u een 3,5 inch harde schijf vervangen door een 2,5 inch SSD/HDD in elke toepassing waarvoor meestal een 3,5 inch schijf noodzakelijk is, zoals een desktopchassis, backplane of docking station. De behuizing heeft dezelfde afmetingen als een standaard 3,5 inch harde schijf, inclusief montagepunten en SATA connectorlocaties.

Deze HDD-adapter ondersteunt schijven tot een hoogte van 12,5 mm en SATA I/II/III-schijven met een hoge capaciteit (getest tot 1 TB), waardoor compatibiliteit met bijna elke 2,5 inch SATA harde schijf of solid state drive wordt gegarandeerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang uw 3,5 inch harde schijven door SSD's met dezelfde afmetingen
- Installeer een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een 3,5 inch harddisk bay, zoals een desktopchassis, backplaneset of docking station

- Gebruik ongebruikte laptop harde schijven met uw desktopcomputer, of als een hot-swappable opslagoplossing

Eigenschappen

- **2.5" NAAR 3.5" SATA BEHUIZING:** De 2,5" naar 3,5" harde schijf adapterbehuizing converteert een 2,5" SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) in een 3,5" SATA schijf
- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Met de 2,5" naar 3,5" SATA adapter behuizing kunt u een 3,5" harde schijf vervangen door een 2,5" SSD/HDD drive voor elke toepassing waarvoor normaal gezien een 3,5" schijf nodig is
- **SIMPEL ONTWERP:** De externe harde schijf converter past rechtstreeks in een standaard 3,5" harde schijf bay, inclusief bevestigingspunten en SATA connector locaties; Gereedschapsloos ontwerp vereenvoudigt de installatie en het wisselen van schijven
- **MAXIMALE COMPATIBILITEIT:** Dankzij de ondersteuning voor hoge capaciteit SATA I/II/III-schijven is deze 2,5" naar 3,5" harde schijf behuizing compatibel met vrijwel elke 2,5" SATA HDD of SSD drive; Maximale schijfhoogte van 12,5mm
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze TAA compliant 3.5in harde schijf behuizing werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	1

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven

	Aantal plaatsingen	Deur: 500 cycli NSS-connector 50.000 cycli
Connector(en)	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Voeding	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart & Zilver
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Max. schijfhoogte	0.5 in [12.5 mm]
	Lengte product	5.7 in [14.6 cm]
	Breedte product	4.0 in [10.2 cm]
	Hoogte product	1.4 in [3.6 cm]
	Gewicht product	9.2 oz [260.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	4.4 in [11.3 cm]
	Package Width	6.4 in [16.3 cm]
	Package Height	1.5 in [3.8 cm]
	Verzendgewicht	9.3 oz [264.0 g]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 2,5 naar 3,5 inch SATA HDD/SSD-behuizing

1 - Set schroeven

1 - Installatiehandleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.