

Convertitore di dischi rigidi SATA/SAS 2,5" SSD/HDD in SATA 3,5"

ID prodotto: 25SATSAS35



Il convertitore per dischi rigidi SATA/SAS 2,5" in SATA 3,5" 25SATSAS35 permette di trasformare un disco rigido SATA 2,5" o SAS (HDD) o un'unità a stato solido (SSD) in un disco rigido SATA con fattore di forma di 3,5".

Il convertitore offre una soluzione versatile per installazioni di dischi di 2,5" che consente di installare un disco SATA/SAS 2,5" in un alloggiamento di 3,5", carrello/vassoio di cassette per unità disco o in una enclosure per disco 3,5".

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questa scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzata in combinazione con un controller compatibile.

Adatto per dischi con altezza fino a 15 mm, praticamente qualsiasi disco rigido SATA o SAS da 2,5" può essere trasformato e funzionare come un disco rigido da 3,5". Il convertitore per dischi comprende fori di montaggio lungo il lato e alla base, permettendo di installare l'unità in un sistema compatibile se necessario.

Il convertitore per dischi presenta un design trayless per una semplice installazione e rimozione dei dischi ed è realizzato in plastica resistente ma leggera con aperture di ventilazione per agevolare il flusso dell'aria e consentire il funzionamento a basse temperature dei dischi rigidi.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Utilizza i dischi rigidi 2,5" disponibili invece di un disco rigido 3,5" drive
- Consente l'installazione di un disco rigido 2,5" in una enclosure per dischi rigidi 3,5" o sulla scheda backplane
- Permette di trasformare i dischi rigidi 2,5" inutilizzati in archiviazione aggiuntiva per il computer desktop
- Utilizza i dischi rigidi SATA 12,5 mm a capacità elevate come unità rimovibile sull'alloggiamento frontale

Caratteristiche

- Design trayless: I dischi rigidi non vengono installati in enclosure/tray separati
- Supporta dischi rigidi (HDD) con fattori di forma 2,5" e unità a stato solido (SSD) con spessore fino a 15mm
- Indicatore di batteria LED
- Struttura in plastica leggera con aperture di ventilazione
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporto di SAS revisione I/II (3,0/6,0 Gbps)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	No
Ventola/e	No
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SAS & SATA
Installazione unità	Rimovibile
Numero alloggiamenti da 2,5"	1

Prestazioni

RAID	No
Allarme temperatura	No

Connettore/i

Connettori unità	SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno)
Connettori host	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Anche se i rack portatili consentono di collegare un'unità SAS (Serial Attached SCSI) con un connettore SATA (Serial ATA) standard, il controller del disco rigido deve essere compatibile con la tecnologia SAS per supportare correttamente questo tipo di unità. I controller SAS funzionano con le unità SAS e SATA, ma la maggior parte delle unità SAS funziona solo con un controller SAS.
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Altezza max unità	0.6 in [15 mm]
Lunghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [25 mm]
Peso prodotto	4.8 oz [136 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [34 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.1 oz [200 g]



Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Convertitore HDD 2,5" in 3,5"

viti (6 a testa tonda, 4 a testa piatta)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

