

PC Ophangbeugel, Ondersteunt Desktop Computers tot 18kg, Verstelbaar zonder Gereedschap 50-200mm, Heavy-Duty Wandmonteerbaar PC Case/SFF Toren/CPU houder

Productcode: 2NS-CPU-WALL-MOUNT



De professionele PC ophangbeugel is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van IT-professionals die op zoek zijn naar een ruimtebesparende en handige oplossing voor hun workstationopstellingen. De ondersteunde breedtes van PC towers liggen tussen 50 en 200 mm. Dit heavy-duty muurbevestigingssysteem is vervaardigd uit 2,5mm dikke gepoedercoate SPCC staalplaten, waardoor duurzaamheid en stevigheid gegarandeerd zijn. Dankzij een gewichtscapaciteit tot 18kg zorgt deze muurbeugel voor een veilige bevestiging van desktopcomputers. De sleutelgatbevestiging zorgt voor een moeiteloze installatie en een snellere implementatie.

Optimaliseer uw werkruimte door kostbaar bureau- of vloeroppervlak vrij te maken. Met het computer ophangstelsel kun je een computerbehuizing gemakkelijk aan een betonnen of houten muur bevestigen. De computer kan ook aan de zijkant van een bureau worden bevestigd en zorgt voor extra installatie mogelijkheden.

Het open ontwerp van de PC-houder zorgt voor directe toegang tot drive bays, aansluitpoorten en bekabeling.

Pas de breedte van de PC muurbeugel snel aan door middel van de draaiknoppen. Meegeleverde spacers beschermen het chassis en zorgen voor een optimale aanpassing. De spacers zijn geschikt voor verschillende CPU-formaten van 50 tot 200 mm tot Small Form Factor (SFF) computers.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **BUREAU MUURBEUGEL:** deze heavy-duty muurbeugel is gemaakt van dik gepoedercoat staal en ondersteunt pc cases tot 18kg; Beschermende rubberen spacers voorkomen beschadiging van het CPU-chassis terwijl deze stabiel en stevig in de beugel blijft zitten
- **GEREEDSCHAPSLOZE VERSTELLING:** de breedte van de PC muurbeugel kan snel worden aangepast met draaiknoppen; Dankzij de gereedschapsloze verstelling van 50 tot 200mm is deze CPU houder compatibel met diverse computerformaten/UPS-batterij backups
- **VEILIG EN BETROUWBAAR:** Meegeleverde zelfklevende rubber en foam spacers beschermen het chassis tegen krassen en voorkomen dat apparatuur verschuift; Gebruik voor zeer smalle CPU-cases de meegeleverde kunststof spacers om de breedte aan te passen
- **RUIMTEBESPAREND:** Met deze robuuste computer muurbeugel kan je ruimte vrijmaken op je bureau of vloer door de workstation tower aan een nabije muur te bevestigen; PC houder kan ook aan de zijkant van een bureau worden bevestigd
- **EENVOUDIGE TOEGANG:** Snelle toegang tot de drive bays, aansluitpoorten en bekabeling; Snelle installatie van de PC-houder met de sleutelgatbevestiging; Alle benodigde hardware is in het pakket inbegrepen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Type frame	Open Frame
Stand	Horizontaal
Montage-opties	Wandmonteerbaar

Prestaties

Draagvermogen van het Werkoppervlak	39.7 lb [18 kg]
-------------------------------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
	Kunststof
	Rubber
Lengte product	9.4 in [23.9 cm]
Breedte product	8.7 in [22.0 cm]
Hoogte product	7.3 in [18.6 cm]
Gewicht product	5.7 lb [2.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	6.1 in [15.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.6 lb [3.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Wandmontage Beugel
	1 - Verschuifbare Beugel
	2 - kunststof afstandsringen
	2 - Rubber Zelfklevende Strips
	8 - Rubber Zelfklevende Spacers
	4 - Rubber Zelfklevende Pads
	2 - Schroeven voor wandmontage
	2 - Beton Muurankers
	2 - Draaiknoppen

1 - handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.