

Mensola da Parete in Vetro Temperato per Apparecchiature A/V - 2 Ripiani lisci sotto/sopra TV/Monitor regolabili in altezza per dispositivi Audio/Video

ID prodotto: 2B-WALL-MOUNT-SHELF



Questo supporto fluttante a parete per dispositivi AV è dotato di due ripiani in vetro temperato nero da 5 mm di spessore, creando una superficie liscia e libera, ideale per la sistemazione dei componenti AV sotto o sopra un televisore o uno display.

La staffa del ripiano si installa a parete su un singolo montante della controparete o su una parete in cemento. Nella confezione sono incluse tutta la ferramenta necessaria per l'installazione su un montante in legno o su una parete in cemento e una guida rapida di installazione.

Le mensole sono regolabili in altezza lungo la staffa di installata a parete da 346 mm, consentendo di adattarsi a varie dimensioni e configurazioni di apparecchiature AV, come dispositivi per videoconferenze o ricevitori AV.

Sostenuto da staffe in acciaio, ogni ripiano ha una capacità di carico fino a 7 kg. Questa staffa a parete in alluminio è robusta ma leggera per facilitare l'installazione, mentre i ripiani in vetro temperato sono più resistenti ai graffi e alla scheggiatura rispetto al vetro tradizionale.

Le cavità lungo ogni lato della mensola a muro, consentono il posizionamento ottimale dei cavi. I fori pre-tracciati sulle calotte superiori e inferiori consentono ulteriori opzioni per la gestione dei cavi.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sistemare le apparecchiature AV sotto un televisore o uno schermo in una sala riunioni e ufficio.

Caratteristiche

- **MENSOLA A PARETE PER DISPOSITIVI AV:** ripiano in vetro temperato nero da 5 mm (36x25cm) con superficie liscia, ideale per installare dispositivi AV (attrezzature per videoconferenze o ricevitori) sotto o sopra un monitor in sala riunioni e in ufficio
- **REGOLABILE IN ALTEZZA:** il ripiano è regolabile in altezza lungo la staffa di montaggio a parete da 346 mm, consente di regolare l'altezza del ripiano in base alle proprie esigenze e di adattarlo alle varie dimensioni e configurazioni dei dispositivi AV
- **SUPPORTO ROBUSTO:** la staffa in acciaio del ripiano supporta fino a 7kg rimanendo stabile e sicuro. La staffa a muro in alluminio è robusta e leggera per facilitare l'installazione, il vetro temperato è più resistente ai graffi e alle scheggiature
- **INSTALLAZIONE:** è possibile fissare la mensola su un singolo montante della parete o su un muro in cemento (viti per legno e tasselli per cemento inclusi), tutta la ferramenta per l'installazione e una guida rapida per installazione sono inclusi
- **GESTIONE DEI CAVI:** le cavità lungo ogni lato della mensola a muro, consentono il posizionamento ottimale dei cavi. I fori pre-tracciati sulle calotte superiori e inferiori consentono ulteriori opzioni per la gestione dei cavi

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete

Prestazioni

Capacità di Carico della 15.4 lb [7 kg]
 Superficie di Lavoro

Regolazione dell'altezza Sì

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lunghezza prodotto	14.2 in [36.0 cm]

Larghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
Altezza prodotto	15.8 in [40.2 cm]
Peso prodotto	6.6 lb [3.0 kg]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	11.2 in [28.4 cm]
Larghezza del Pacco	16.5 in [42.0 cm]
Altezza del Pacco	3.5 in [9.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.3 lb [3.8 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	2 - Ripiano in Vetro
	2 - Staffe di Supporto
	1 - Staffa di montaggio a parete
	4 - Coperture Lateralì
	4 - Viti M4x6mm
	4 - Viti M5x14mm
	8 - Viti M6x8mm
	4 - Viti per il montaggio a parete
	4 - Montanti da parete
	2 - Tappi Terminali
	2 - Piastra di Montaggio, Larga
	2 - Piastra di Montaggio, Piccola
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

