Convertitore video DVI a HDMI con audio

ID prodotto: DVI2HDMIA

Il convertitore/adattatore da DVI a HDMI® DVI2HDMIA consente di connettere una sorgente DVI-D e il relativo audio RCA a un monitor HDMI o HDTV, con supporto per risoluzione full HD 1080p (1920x1080).Un'alternativa conveniente all'aggiornamento dei dispositivi per motivi di compatibilità, questo adattatore dal fattore di forma ridotto rappresenta una soluzione plug-and-play per connettere Mac®, PC o dispositivi home theater con output DVI (digitale) a televisori o monitor dotati di HDMI. Le connessioni audio stereo RCA integrano il segnale audio direttamente nell'output HDMI in modo da collegare un singolo cavo al dispositivo di destinazione.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI® esistente con il dispositivo DVI

• Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

• Consente di convertire i segnali audio e DVI per il pass-through di video e audio attraverso un unico cavo HDMI

• Permette di fornire contenuti audio/video da PC o Mac ai dispositivi A/V (HDTV o ricevitore) per una visualizzazione con dimensioni e audio superiori

Caratteristiche

- Video DVI-D con pass-through audio a un singolo cavo HDMI®
- Supporta risoluzioni HD 1080p (1920x1080)
- Supporta l'audio RCA a 2 canali
- Design compatto
- Enclosure robusta in acciaio

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Ingresso AV	DVI-D
		Audio RCA
	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
	Standard del settore	HDMI® standard, conforme a HDCP
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	2,25 Gbps
	Risoluzioni digitali massime	1080p / 1920x1080
	Risoluzioni supportate	480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz)
		480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)
	Widescreen supportato	Sì
	Larghezza di banda	225MHz
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - DVI-I (29 pin)

		2 - Audio stereo (2 x RCA)
		1 - HDMI (19 pin)
Note/requisiti speciali		
	Nota	Il segnale DVI deve essere DVI-D (solo digitale).
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Indicatore di alimentazione
		1 - Indicatore di connessione
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.5A
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	2A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	5
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	10~85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]

	Larghezza prodotto	1.0 in [2.6 cm]
	Altezza prodotto	2.7 in [6.8 cm]
	Peso prodotto	4.0 oz [113.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	4.8 in [12.3 cm]
	Package Width	6.8 in [17.2 cm]
	Package Height	2.4 in [6.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	12.8 oz [362.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Convertitore DVI a HDMI
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.