

## 2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II

Productcode: 2SD4FCRU3



Met deze USB 3.0 SD™ kaartlezer krijgt u tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten.

U kunt:

- Foto's en video's downloaden en bewerken
- Presentaties, documenten en spreadsheets back-uppen
- Content distribueren naar meerdere medewerkers

De kaartlezer draagt bestanden over tussen uw USB-A tablet, laptop of desktopcomputer en de SD-kaart.

De USB SD-kaartlezer ondersteunt SD 4.0 en UHS-II. Hij leest en schrijft naar en vanaf de kaarten met snelheden tot 312MB/s. De lezer ondersteunt ook USB 3.0 verbindingssnelheden tot 5 Gbps tussen de computer en de lezer. Voor 70% snellere prestatie tussen de computer en de lezer wordt ook UASP ondersteund, bij aansluiting op een computer die ook UASP ondersteunt.

Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1.

De dubbele SD-kaartlezer ondersteunt alle SD-kaarten: SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) en SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). Hij ondersteunt ook UHS-kaarten en is neerwaarts compatibel met oudere SD-kaarten.

De kaartlezer ondersteunt ook de volgende kaarttypes wanneer verbonden via een adapter:


- microSD™
- miniSD™

- MMCmobile™
- RS-MMC™
- MMCplus™

De lezer heeft een compact design en wordt geleverd met een wikkelbare USB-A kabel. Deze past netjes in een draagtas. Deze lezer wordt via USB gevoed, maar u kunt ook een voedingsbron op de Micro-USB voedingspoort aansluiten, als u meer vermogen nodig hebt.

2SD4FCRU3 is TAA-conform en wordt geleverd met een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Krijg snel toegang tot multimedia -- ideaal voor creatieve professionals en mobiele werkers
- Bekijk of bewerk tegelijkertijd bestanden op twee SD-kaarten, in de studio of daarbuiten

## Eigenschappen

- Bespaar tijd en krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten met deze USB 3.0 SD-kaartlezer
- Geniet van hoge lees-/schrijfsnelheden met USB 3.0 (5 Gbps) bij elke sleuf
- Voer snelle bestandsoverdrachten uit: de kaartlezer ondersteunt SD 4.0, UHS-II en bussnelheden tot 312 MB/s
- Bewerk uw foto's, video's en presentaties overal waar u heen gaat met deze dubbele SD-kaartlezer

---

### Hardware

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years               |
| Interface      | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |

|                                  |                             |                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Bus type                    | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)                                                                                                     |
|                                  | Chipsetcode                 | Genesys Logic - GL3215<br>Genesys Logic - GL3522                                                                          |
| <hr/>                            |                             |                                                                                                                           |
| Prestaties                       |                             |                                                                                                                           |
|                                  | Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbit/s                                                                                                                  |
|                                  | Type en snelheid            | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                                                                        |
|                                  | Type opslagmedium           | SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)<br>SDHC (Secure Digital High Capacity)<br>SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) |
|                                  | Algemene specificaties      | Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor high-speed bestandsoverdrachten, met een bussnelheid tot 312 MB/s    |
| <hr/>                            |                             |                                                                                                                           |
| Connector(en)                    |                             |                                                                                                                           |
|                                  | Schijfaansluitingen         | 2 - SD-/MMC-sleuf                                                                                                         |
|                                  | Hostaansluitingen           | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)                                                                                 |
|                                  | Andere aansluiting(en)      | 1 - USB Micro-B (5-polig)                                                                                                 |
| <hr/>                            |                             |                                                                                                                           |
| Software                         |                             |                                                                                                                           |
|                                  | Besturingssystemen          | Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig                                                       |
| <hr/>                            |                             |                                                                                                                           |
| Speciale opmerkingen / vereisten |                             |                                                                                                                           |
|                                  | Systeem- en kabelvereisten  | Vrije USB-poort                                                                                                           |
|                                  | Notitie                     | USB-gevoed. Voor extra vermogen sluit u de USB-kabel van uw voedingsbron aan op de AUX Micro-B voedingspoort.             |
| <hr/>                            |                             |                                                                                                                           |
| Voeding                          |                             |                                                                                                                           |
|                                  | Voedingsbron                | Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)                                                                 |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Uitgangsspanning | 5 DC        |
| Uitgangsstroom   | 2000 mA     |
| Stekkertype      | USB Micro-B |

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
| Opslagtemperatuur   | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Vochtigheid         | 5% ~ 90%                      |

---

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Zwart            |
| Type behuizing  | Kunststof        |
| Kabellengte     | 5.0 in [127 mm]  |
| Lengte product  | 4.2 in [10.6 cm] |
| Breedte product | 2.7 in [7.0 cm]  |
| Hoogte product  | 0.5 in [1.4 cm]  |
| Gewicht product | 2.0 oz [57.0 g]  |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 6.9 in [17.4 cm] |
| Package Width            | 5.7 in [14.4 cm] |
| Package Height           | 1.3 in [3.2 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 5.0 oz [142.0 g] |

---

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - SD-kaartlezer met twee sleuven |
|             | 1 - verkorte handleiding           |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.