

Monitor Blickschutzfolie für Dell P3424WE Curved 21:9, Bildschirm
Sichtschutzfolie/Blaulichtfilter, Zweiseitig Matt/Glänzend, TAA-konform

Produkt-ID: 34C29-PRIVACY-SCREEN



Dieser Sichtschutz wurde für den gebogenen 34-Zoll Ultra-Wide Monitor Dell P3424WE im Seitenverhältnis 21:9 entwickelt. Er verdeckt effektiv sensible Informationen auf dem Bildschirm und sorgt dafür, dass sowohl die Mitte als auch die Außenkanten des Bildschirms vor unerwünschten Blicken geschützt sind.

Dieser Blickschutzfilter ist eine praktische und kostengünstige Lösung, um vertrauliche Daten vor unerwünschten Blicken zu schützen. Der Sichtschutz verdeckt den Computerbildschirm von den Seiten und bietet dem Benutzer einen ungefähren Betrachtungswinkel von 60 Grad (+/- 30 Grad von der Mitte). Der Sichtschutz verfügt außerdem über eine Blaulichtreduzierung, die zwischen 40% und 51% des vom Display ausgestrahlten blauen Lichts im Wellenlängenbereich von 380nm bis 480nm blockiert.

Der Blickschutz hat eine Lichtdurchlässigkeit von 65% und bietet eine optimale Bildschirmhelligkeit und ein erhöhtes Maß an Privatsphäre.

Die Blickschutzfolie ist beidseitig verwendbar und verfügt über eine matte, blendfreie Seite für Umgebungen, in denen Blendeffekte auftreten können, sowie über eine hochglänzende Seite, die die Farbbrillanz bewahrt. Die matte Seite bietet zusätzlichen Schutz für den Bildschirm mit einer Beschichtung, die Fingerabdrücke und Kratzer verhindert.

Bringen Sie die glänzende oder matte Seite der Displayschutzfolie mit den mitgelieferten Klebestreifen an. Optional sind Befestigungslaschen für zusätzlichen Halt an der unteren Kante enthalten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **SCHÜTZEN SIE SENSIBLE VISUELLE DATEN:** Sichtschutz für Dell P3424WE Monitor mit Microlouver-Technologie, die das Display verdeckt, wenn es von der Seite betrachtet wird, um visuelles Ausspähen zu verhindern; Betrachtungswinkel +/-30 Grad von der Mitte aus
- **SPEZIELL FÜR DEN DELL P3424WE ENTWICKELT:** Der Blickschutzfilter ist speziell für den Dell P3424WE 34-Zoll Ultra-Wide Monitor mit einem Seitenverhältnis von 21:9 konzipiert; Filterabmessungen 81,3x34,3cm; Die Displayschutzfolie ist TAA-konform
- **REDUZIEREN SIE DIE AUGENBELASTUNG:** Sichtschutzfilter für Dell P3424WE blockiert zwischen 40% und 51% des blauen Lichts (380nm bis 480nm Spektrum), um den Sehkomfort bei längerer Nutzung zu verbessern; 65% Lichtdurchlässigkeit für eine bessere Lesbarkeit
- **MATTE ODER GLÄNZENDE SEITE:** Sichtschutz hat eine blendfreie, matte Seite für Umgebungen, die zu Blendeffekten neigen, und eine hochglänzende Seite, die die Farbbrillanz bewahrt; Matte Seite hat zusätzliche Kratz- und Fingerabdruckschutzbeschichtung
- **PROBLEMFREIE ANWENDUNG:** Installieren Sie die glänzende oder matte Seite des Sichtschutzes ganz einfach mit den mitgelieferten Klebestreifen; optionale Befestigungslaschen für zusätzlichen Halt an der unteren Blende sind im Lieferumfang enthalten

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Orientierung Horizontal

Montageoptionen Front of Monitor

Bildschirmformat 21:9

Leistung

Maximale Bildschirmgröße 34"

Geeignet für Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

**Physische
Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Produktlänge	13.5 in [34.4 cm]
Produktbreite	32.0 in [81.2 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.3 mm]
Produktgewicht	1.5 lb [0.7 kg]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketlänge	18.6 in [47.3 cm]
Paketbreite	34.4 in [87.5 cm]
Pakethöhe	0.5 in [1.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.4 lb [0.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Blickschutzfilter
	2 - Klebestreifen-Set
	1 - Befestigungslaschen Kit
	1 - Wischtuch
	1 - Kurzanleitung

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.