

## Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II

Productcode: 2SD4FCRU3C



Deze draagbare USB 3.0 kaartlezer biedt u snelle lees- en schrijftoegang tot twee SD™-geheugenkaarten tegelijkertijd, inclusief SD- (Secure Digital), SDHC™- (Secure Digital High Capacity) en SDXC™- (Secure Digital Extended Capacity) flashgeheugenkaarten. Hij kan gemakkelijk worden aangesloten op de USB-C™ poort van uw tablet, smartphone, laptop of desktopcomputer en is compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten. Tot de geavanceerde functies van deze high-performance kaartlezer behoort ondersteuning van SD 4.0 en UHS II.

De USB 3.0 SD-kaartlezer-/schrijver biedt tegelijkertijd snelle lees- en schrijftoegang tot twee SD-kaarten, en ondersteunt de snelheid van USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1), tot 5 Gbps. De kaartlezer ondersteunt SD 4.0 en UHS-II, waardoor high-speed bestandsoverdracht mogelijk is. Met een bussnelheid tot 312 MB/s biedt de kaartlezer ongeëvenaarde lees- en schrijfsnelheden.

De kaartlezer is ideaal voor creatieve professionals, inclusief fotografen, videografen en grafische ontwerpers, die ultrasnelle toegang tot SD-kaarten nodig hebben voor het kopiëren van onbewerkte beelden, het bewerken van video's of foto's en het snel back-uppen van bestanden. Het bespaart tijd en verhoogt de productiviteit van uw dagelijkse werkzaamheden, omdat u bestanden snel kunt overdragen wanneer u met meerdere SD-kaarten werkt, zowel in de studio als daarbuiten. Door ondersteuning van de hogere snelheden van UHS-II bespaart de kaartlezer u waardevolle tijd bij het kopiëren van video's en grote aantallen foto's naar uw computer, en zorgt voor een efficiëntere bewerking en post-productie.

Met de dubbele kaartlezer kunt u tegelijkertijd data naar en van twee verschillende kaarten overdragen, waardoor u zowel in de studio als daarbuiten tijd bespaart. De kaartlezer ondersteunt alle populaire SD-kaarten zoals SDSC-, SDHC- en SDXC- inclusief UHS-kaarten, en is neerwaarts compatibel met oudere SD-kaartversies. Dankzij twee aparte sleuven en ondersteuning van een breed scala aan SD-kaarten helpt de dubbele kaartlezer u met het oplossen van problemen bij het werken met meerdere kaartlezers bij het kopiëren van video's en foto's.

De kaartlezer ondersteunt ook microSD™ en miniSD™ (met adapter) en MMCmobile™, RS-MMC™ en MMCplus™ (met adapter).

Met de kleine vormfactor en geïntegreerde kabel is de dubbele SD-kaartlezer een zeer mobiele oplossing voor toegang tot uw SD-kaarten op een laptop of desktop. Met de wikkelbare USB Type-C kabel kunt u snel verbinding maken met een computer of het weer snel opbergen wanneer u klaar bent, zonder een extra kabel te moeten meenemen. De externe SD-kaartlezer is geschikt voor meerdere besturingssystemen, zonder dat stuurprogramma's of software moeten worden geïnstalleerd.

De kaartlezer/-schrijver kan gemakkelijk op de USB-C poort van uw laptop, tablet, smartphone of desktop worden aangesloten en wordt via USB gevoed; er is dus voldoende vermogen beschikbaar voor de meeste applicaties. Als u extra vermogen nodig hebt, kunt u de USB-kabel van uw voedingsbron gewoon aansluiten op de extra Micro-B voedingspoort van de 2SD4FCRU3C.

StarTech.com biedt dezelfde kaartlezer en -schrijver ook met een USB Type-A connector (2SD4FCRU3) voor brede compatibiliteit, voor degenen die geen met USB-C uitgevoerd apparaat hebben. De 2SD4FCRU3C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Krijg snel toegang tot multimedia content zoals foto's, video's en muziek voor high-speed bestandsoverdracht of om de content te bekijken en te bewerken - ideaal voor creatieve professionals
- Krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten voor het bekijken en bewerken van bestanden op meerdere SD-kaarten- in de studio of buiten

### Eigenschappen

- Biedt gelijktijdig lees- en schrijftoegang tot twee SD-, SDHC- of SDXC-geheugenkaarten
- Hoge USB 3.0 snelheid - kan op de USB-C poort van laptops, tablets, smartphones en desktopcomputers worden aangesloten
- Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor high-speed bestandsoverdrachten, met een bussnelheid tot 312 MB/s
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Compacte vormfactor en geïntegreerde USB-C kabel voor mobiliteit
- Plug & Play- geen extra software of stuurprogramma's vereist
- Stroomvoorziening via USB- of Micro-B

- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en oudere SD-kaarten

---

#### Hardware

|                |  |
|----------------|--|
| Garantiebeleid | 2 Years  |
| Interface      | USB 3.0  |
| Bus type       | USB 3.0  |
| Chipsetcode    | Genesys Logic - GL3215<br>Genesys Logic - GL3522 |

---

#### Prestaties

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbit/s  |
| Type en snelheid            | USB 3.0 - 5 Gbit/s  |
| Type opslagmedium           | SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)<br>SDHC (Secure Digital High Capacity)<br>SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) |
| Algemene specificaties      | Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor high-speed bestandsoverdrachten, met een bussnelheid tot 312 MB/s    |

---

#### Connector(en)

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Schijfaansluitingen    | SD-/MMC-sleuf                 |
| Hostaansluitingen      | USB Type-C (24-polig) USB 3.0 |
| Andere aansluiting(en) | USB Micro-B (5-polig)         |

---

#### Software

|                    |   |
|--------------------|---|
| Besturingssystemen | Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig |
|--------------------|---|

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Systeem- en kabelvereisten | Vrije USB-poort |
|----------------------------|-----------------|



Notitie Met USB-voeding. Voor extra vermogen sluit u de USB-kabel van uw voedingsbron aan op de AUX Micro-B voedingspoort.

---

Voeding

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Inclusief voedingsadapter | Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties) |
| Uitgangsspanning          | 5 DC  |
| Uitgangsstroom            | 2000 mA   |
| Stekkertype               | USB Micro-B   |

---

Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
| Opslagtemperatuur   | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Vochtigheid         | 5% ~ 90%                      |

---

Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Zwart            |
| Type behuizing  | Kunststof        |
| Kabellengte     | 5.0 in [12.7 cm] |
| Lengte product  | 4.2 in [10.6 cm] |
| Breedte product | 2.7 in [69.5 mm] |
| Hoogte product  | 0.5 in [13.5 mm] |
| Gewicht product | 2.0 oz [56.0 g]  |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Package Length           | 5.7 in [14.4 cm] |
| Package Width            | 6.9 in [17.4 cm] |
| Package Height           | 1.3 in [34.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 5.0 oz [141.0 g] |



---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

SD-kaartlezer met twee sleuven

verkorte handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

