Cable de Extensión de 1,8m para Monitor DVI-D de Enlace Único - Macho a Hembra - Single Link

ID del Producto: DVIDSMF6

El cable de extensión para monitor DVI-D de un solo enlace, modelo DVIDSMF6, permite extender la conexión entre una estación de trabajo de sobremesa y un monitor DVI, o bien un ordenador portátil y un proyector, hasta 1,8 metros.

El cable de un solo enlace soporta resoluciones de hasta 1920x1200, así como tasas de transmisión de hasta 4,95 Gbits/segundo, además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Permite ampliar, en hasta 1,8 metros, la distancia de conexión entre un ordenador de sobremesa o portátil y una pantalla o un proyector DVI-D de un solo enlace

Características

• Soporta una resolución máxima de 1920x1200

• Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/segundo

- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos con pantalla DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG
- Conectores moldeados con reducción de tensión

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Estándares Industriales	DVI DDWG Standard
Conector(es)		
	Conector A	1 - DVI-D (25 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (19 pines)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	7.0 oz [198 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Altura de la Caja	0.6 in [16 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	7.3 oz [207 g]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	Cable de extensión para monitor DVI-D de un solo enlace de (1,8 m) - M/H

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.