5m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック

製品ID: DVIDSMM5M

DVI-Dシングルリンクケーブル(5m)。2本のオス DVI(19 ピン)コネクタが付いており、デスクトップ／ノートパソコンと DVI-Dモニタ／プロジェクター間で信頼性の高い完全デジタル接続を行います。

この5m DVI-Dオス / オス ケーブルは、最大解像度1920x1200、最大転送速度毎秒4.95 Gbitをサポートしており、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタル ビデオ ケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されています。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

・最大解像度1920x1200対応

・最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送

・Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen

・電波障害を排除するフェライトコア

・Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI

・Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.

- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
- 電波障害を排除するフェライトコア
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
- ブレードシールド+アルミマイラーホイル
- DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
- DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド（編組＋アルミ箔）
	フェライト数	2
	業界標準	DVI DDWG規格
コネクタ		
	コネクタA	1 - DVI-D [19ピン]
	コネクタB	1 - DVI-D [19ピン]
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	28 AWG
	ケーブル長	5 m [16.4 ft]
	製品縦	5.0 m [16.4 ft]
	製品横	0.0 cm [0.0 in]
	製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
	製品重量	412.0 g [14.5 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1

パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	3.8 cm [1.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	422.0 g [14.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 5m DVI-Dシングルリンクケーブル - オス/オス

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。