

Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3.5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

ID del Producto: 35BAYCF2IDE



Este adaptador IDE a Compact Flash es la solución perfecta para acceder a tarjetas CompactFlash (CF I, CF II) y Micro Discos Duros IBM (Micro Drive), permitiéndole acceder a sus unidades de memoria flash o micro drive como si fueran un disco duro IDE.

El adaptador IDE a CF puede ser instalado en el gabinete de una computadora por medio de una bahía de 3.5 pulgadas, y se conecta a la computadora a través de una conexión IDE de 40 o 44 pines.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilice su tarjeta compact flash como un dispositivo removible de arranque
- Excelente para intercambiar sistemas operativos rápidamente sin tener que desarmar su computadora
- Conecte sus tarjetas compact flash en una ranura IDE de 40 o 44 pines

Características

- Instalación rápida y sin controladores en cualquier ranura IDE de 40 o 44 pines
- Totalmente compatible con las tarjetas Compact Flash Tipo I/II y las unidades IBM Micro Drive
- Posibilita utilizar una tarjeta Compact Flash como un dispositivo de arranque
- Puede ser instalado en el panel frontal o trasero de su gabinete, en cualquier bahía de 3.5 pulgadas o ranura de expansión
- Jumpers fáciles de utilizar, para una configuración sencilla como maestro/esclavo de la unidad
- Intercambie tarjetas fácilmente gracias a su botón de expulsión incorporado

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Interfaz	IDE
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	133 Mbps
	Tipo de Memoria Multimedia	CF (tarjeta Compact Flash I/II)
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - Ranura CompactFlash (50 pines)
	Conectores del Host	1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Este producto no soporta el intercambio en caliente de tarjetas de memoria cuando el ordenador está encendido. Es necesario apagar el ordenador para sustituir las tarjetas

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Humedad	HR 5% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	3.8 in [97 mm]
Ancho del Producto	3.9 in [10 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	4.6 oz [129 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.5 oz [240.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador IDE a CF
	1 - Gabinete de 3.5"
	1 - Bracket para ranura de expansión
	1 - Cable de alimentación SP4 a LP4
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.