15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

ID del Producto: DVIIDMM15

El cable DVIIDMM15 de 4,5 metros DVI-I de enlace doble cuenta con 2 conectores DVI-I (29 pines) macho y proporciona una conexión fiable entre su ordenador de sobremesa o portátil y un monitor o proyector DVI-I. El cable DVI-I macho a macho de 4,5 metros admite resoluciones de hasta 2560x1600 y velocidades de transmisión de hasta 9,9 Gbits / seg, y es totalmente compatible con los estándares DVI DDWG.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Connect your desktop or laptop computer to a DVI-I Dual Link display or projector

Características

• Soporta una resolución máxima de 1920x1200

• High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec

• Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI

• Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

- Soporta hot plugging de dispositivos con pantallas DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG
- Supports both analog and digital displays

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Estándares Industriales	DVI DDWG Standard
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	9.9 Gbits/sec
Conector(es)		
	Conector A	1 - DVI-I (29 pines)
	Conector B	1 - DVI-I (29 pines)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
	Longitud del Producto	15.0 ft [4.6 m]
	Peso del Producto	20.3 oz [574 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	13.0 in [33 cm]
	Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
	Altura de la Caja	3.0 in [76 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	20.9 oz [591 g]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.