Cavo DVI-D Single Link da 45 cm - M/M

ID prodotto: DVIMM18IN

Il cavo DVI-D Single Link DVIMM18IN presenta 2 connettori maschi DVI (da 19 pin) e offre una lunghezza di 45 cm che lo rende ideale per collegamenti più brevi tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo DVI-D maschio a maschio da 45 cm supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e velocità di trasmissione fino a 4,95 Gbits/s ed è pienamente conforme agli standard DDWG DVI.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Single Link

Caratteristiche

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200

• Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 4,95 Gbit/sec

• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Standard del settore	DVI DDWG Standard
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	4,95 Gbits/sec
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DVI-D (19 pin)
	Connettore B	1 - DVI-D (19 pin)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza cavo	18.0 in [457.2 mm]
	Lunghezza prodotto	18.0 in [45.7 cm]
	Larghezza prodotto	1.6 in [4 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	3.3 oz [94 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Package Height	0.7 in [17 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.6 oz [103 g]

Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo DVI-D Single Link da 45 cm per monitor LCD a schermo piatto - M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.