

4ポートUSB 3.0 (5Gbps)ハブ 3.5インチベイ対応 フロントパネルに搭載  
5インチベイにも搭載可能(変換マウント要)

製品ID: 35BAYUSB3S4



フロントベイ搭載4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ。コンピュータの3.5インチフロントベイを4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブとして使用できるようにします。

このフロントパネル型ハブは、単一のUSB接続を使用し、アクセスしやすいUSBポート4口を3.5インチベイに増設します。また、フロントベイ用ブラケットアダプタ (製品番号BRACKETFDBK)を使用して5インチベイに取り付けることも可能です。増設されるポートはすべて USB 3.2 Gen 1規格に準拠し、USB 2.0規格の10倍にあたる最大5Gbpsの性能と900mAの電力に対応します。

また、PCI Expressカード(製品番号PEXUSB3S11)のアクセサリとして内部USB 3.2 Gen 1ポートを増設し、外部ポートを外付けデバイス用に確保する用途にも適しています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ポートを増設してシステムのUSB 3.2 Gen 1機能を拡張、高速ストレージデバイスを接続
- ・コンピュータ背面よりもアクセスしやすいフロントベイにUSBポートを増設
- ・内部USBポートと使用していない3.5インチベイを活用しシステム拡張性を増強

## 製品の特長

- ・ TAA準拠
- ・ 全面からアクセスできる 4x USBタイプAポート
- ・ コンピュータの3.5インチフロントベイに装着可能
- ・ SuperSpeed USB 3.2 Gen 1準拠、5Gbpsの転送速度に対応
- ・ USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
- ・ ポートごとに900mAの電流を供給
- ・ 各ポートにUSBリンクLEDインジケータを搭載

### ハードウェア

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 保証に関する方針      | 2 Years               |
| USB-C デバイスポート | なし                    |
| USB-C ホスト接続   | なし                    |
| 高速充電ポート       | なし                    |
| ポート数          | 4                     |
| インターフェース      | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| バス型           | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
|               | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| チップセットID      | VIA/VLI – VL811+      |

### 性能

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| タイプおよび定格 | USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s |
|----------|--------------------------|

### コネクタ

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 内部ポート | 1 – SATA電源 [15ピン]<br>1 – USB 3.2 Type-B (9ピン、Gen1、5Gbps) |
| 外部ポート | 4 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]                    |

### ソフトウェア

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| OS互換性 | OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要 |
|-------|-------------------------|

### 特記 / 必要条件

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| システムおよびケーブル要件 | 3.5インチフロントベイ<br>USB 3.0 Type-Aポート |
|---------------|-----------------------------------|

|            |                |                                    |
|------------|----------------|------------------------------------|
| インジケータ     | LEDインジケータ      | 4 – USBデバイスリンク(グリーン)               |
| 電源         | 電源             | USB電源                              |
| 環境条件       | 動作温度           | 5° C to 50° C (41° F to 122° F)    |
|            | 保存温度           | -25° C to 70° C (-13° F to 158° F) |
|            | 湿度             | 20%~80% RH                         |
| 物理的特徴      | 色              | ブラック                               |
|            | サイズ            | ドライブベイ                             |
|            | エンクロージャタイプ     | プラスチック                             |
|            | 製品縦            | 12.0 cm [4.7 in]                   |
|            | 製品横            | 10.0 cm [3.9 in]                   |
|            | 製品高さ           | 2.5 cm [1.0 in]                    |
|            | 製品重量           | 98.0 g [3.5 oz]                    |
| パッケージ情報    | パッケージ数量        | 1                                  |
|            | パッケージ縦         | 17.4 cm [6.9 in]                   |
|            | パッケージ横         | 14.2 cm [5.6 in]                   |
|            | パッケージ高さ        | 3.2 cm [1.3 in]                    |
|            | 工場出荷時(パッケージ)重量 | 216.0 g [7.6 oz]                   |
| 箱に含まれているもの | パッケージ内容        | 1 – 3.5インチ フロントパネル                 |
|            |                | 1 – USB 3.0 ケーブル                   |
|            |                | 1 – 取り付けネジセット                      |
|            |                | 1 – 取扱説明書                          |

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。