

Lettoce per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5"
- colore nero

ID prodotto: 35FCREADBK3



Il lettore per schede di memoria multimediali 35FCREADBK3 3,5" offre l'accesso rapido e semplice ai formati di schede flash più diffusi dal pannello anteriore di qualsiasi computer desktop.

Perfetto per accedere rapidamente alle schede di memoria da qualsiasi dispositivo portatile mobile (come fotocamere digitali, lettori MP3, ecc.), questo lettore di schede multimediali supporta fino a 22 tipi di schede, incluse: Compact Flash (tipo CF I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), chiavette USB (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) e xD-Picture, questo lettore è in grado di supportare schede di memoria praticamente da qualsiasi dispositivo portatile, da fotocamere a lettori musicali.

Il lettore di schede consente inoltre l'accesso simultaneo a tipi di schede multimediali (escluso lo stesso tipo di supporto), consentendo di copiare file da una scheda all'altra contemporaneamente.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per i fotografi che necessitano di trasferire regolarmente file dalla scheda di memoria della fotocamera al computer
- Per il trasferimento dei file da vari dispositivi portatili e viceversa, ciascuno con formato di scheda di memoria diverso

Caratteristiche

- Supporto per schede CompactFlash tipo I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, chiavette USB (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) e xD-Picture
- Porta USB nel pannello frontale per un accesso più confortevole
- Adatto per qualsiasi alloggiamento esterno da 3,5"
- Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Alimentato direttamente dalle porte USB
- Robusta enclosure in metallo
- Indicatore di batteria/attività LED
- Connessione interna a header scheda madre USB a 9 pin tramite cavo incluso
- Compatibile con funzione plug-and-play

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
ID chipset	ITE - 1336

Prestazioni

Tipo memoria multimediale	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	Scheda Memoria
	M2 (Scheda Memoria Micro)
	Scheda multimediale

RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)

HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)

HS-MS (High Speed Memory Stick)

MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo

Scheda xD (Extreme Digital) Picture

CF (Compact Flash I Card)

Connettore/i

Tipo/i connettori	IDC (10 pin, header scheda madre)
Porte esterne	Slot CompactFlash (50 pin)
	Slot per Scheda Memoria /Slot Pro per Scheda Memoria
	Slot per Scheda USB Micro (M2)
	MiniSD / MicroSD / MMC Slot
	Slot SD/MMC
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	Slot per scheda xD-Picture

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Collettore scheda madre interna USB 9 pin disponibile
Nota	L'accesso simultaneo alle schede è limitato ai differenti tipi di schede multimediali

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione/Attività
----------------	------------------------

Alimentazione



Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Umidità	15~85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	5.1 in [13 cm]
Larghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [25 mm]
Peso prodotto	7.4 oz [211 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.5 in [37 mm]
Peso spedizione (confezione)	9.5 oz [270 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>Lettore per schede</p> <p>Cavo USB IDC da 9 pin</p> <p>Confezione di viti di montaggio</p> <p>Manuale di istruzioni</p>
--------------------------	--



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

