Scheda-adattatore-combo-per-laptop-ExpressCard-FireWire-a-2-porte-e-1-porta-USB-2.0

ID prodotto: EC1U2F

Questo versatile adattatore ExpressCard permette di aggiungere due porte FireWire 400 e una porta USB 2.0 al computer laptop per collegarvi comuni dispositivi periferici come fotocamere digitali, videocamere DV o qualsiasi altro dispositivo multimediale portatile.Una soluzione ampiamente compatibile, l'adattatore ExpressCard è supportato dai sistemi operativi Windows 98SE/ME/2000/XP/64 Bit/Vista ed è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 8

Windows 7

Linux

Applicazioni

• Per aggiungere porte FireWire e USB ai laptop e connettervi più dispositivi periferici

• Sostituisce porte FireWire e/o USB non adeguate sui laptop

• Per aggiungere contemporaneamente porte FireWire e USB ai laptop tramite un singolo slot ExpressCard

• Per connettere dispositivi FireWire esterni, come dischi rigidi e lettori per schede, a computer laptop sprovvisti di porte FireWire

Caratteristiche

• Una porta conforme allo standard USB 2.0 a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

• Due porte conformi agli standard IEEE1394a OHCI 1.1/1.2, con supporto per velocità di trasferimento fino a 400 Mbps

• Fattore di forma ExpressCard/34 (34 mm)

• Supporto per adattatore di alimentazione esterno opzionale

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Porte	2
	Interfaccia	USB 2.0 & Firewire
	Tipo bus	ExpressCard
	Tipo scheda	ExpressCard da 34 mm
	ID chipset	Texas Instruments - XIO2200
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - ExpressCard (34 mm)
	Porte esterne	2 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)
		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 98SE/ 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS X (tested up to 10.8)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)

	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	1A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	B
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	5.5 in [14 cm]
	Package Width	6.7 in [17 cm]
	Package Height	3.0 in [75 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - ExpressCard FireWire/USB
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.