


3.5インチベイ対応 4x M.2 (NGFF) SSD – SATA 変換マウンタ

製品ID: 35S24M2NGFF



4ドライブM.2

SATAアダプタ&マウントキット。最大4台のM.2ソリッドステートドライブを単一の3.5インチSATAドライブの同じスペースに追加し、デスクトップコンピュータやサーバーのスピード、容量、データセキュリティを増強します。

このM.2アダプタは、4台のM.2 NGFF (Next Generation Form Factor – 次世代フォームファクタ) SSDを標準3.5インチのドライブベイに装着し、全体的なストレージ容量を増強します。M.2 SSDでSATA 3.0コントローラの可能性を最大限に引き出し、6Gbpsの速度でファイル転送を行いながらデータ転送ボトルネックを解消します。

4台のM.2

SSDをRAIDコントローラと使用してドライブアレイの容量を増やし、ドライブ故障からデータを守る冗長性にも対応することができます。4つのドライブをひとつのストレージとして使用し、デジタルメディアなどのサイズの大きなファイルを保存、より高速にアクセスすることも可能です。

このアダプタはM.2 NGFF

SSDに幅広く対応しており、2230/2242/2260/2280/22110ドライブサイズをサポートしています。使い方が簡単で汎用性に優れ、Windows®, Mac®, Linux®でドライバやソフトウェアを追加インストールせずに使用可能です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 最大4台のM.2 SSDを3.5インチに変換し性能を増強
- ・ M.2ドライブからデータを取得、またはバックアップ

- ・ 4台のM.2 SSDをデスクトップコンピュータやサーバーで再利用

製品の特長

- ・ 3.5インチ プラッタドライブの代わりに4台のM.2 SSDを使用しコンピュータのスピードと性能を増強
- ・ 2230/2242/2260/2280/22110のM.2 SSDに対応、幅広い互換性を提供
- ・ M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
- ・ RAIDコントローラ互換
- ・ 3.5インチSATAフォームファクタ筐体
- ・ SATA 1.0/2.0/3.0に対応し、最大で6Gbpsのファイル転送速度に対応
- ・ 各種OSと互換、ドライバのインストール不要

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	SATA
業界標準	SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3/6Gbps)
ドライブ数	4
ドライブサイズ	22mm – M.2 NGFF
ドライブタイプ	M.2 (SATA、B-Key、NGFF)
対応ドライブ高さ	2230
	2242
	2260
	2280
	22110

性能

最大データ転送速度	6Gbps
タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
RAID	なし
ホットスワップ対応	なし
一般仕様	M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSDには対応していません。
MTBF	1,920,042時間

コネクタ

ドライブコネクタ	4 – M.2 (SATA、B-Key、NGFF)
ホストコネクタ	4 – SATA (データ) [7ピン]
	1 – SATA電源 [15ピン]

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	SATA M.2ドライブのみ対応
---------------	------------------

環境条件

動作温度	5° C to 50° C (41° F to 122° F)
保存温度	-25° C to +70° C (-13° F to 158° F)
湿度	20% – 80%

物理的特徴

エンクロージャタイプ	UL94 – V0
製品縦	13.9 cm [5.5 in]
製品横	10.0 cm [3.9 in]
製品高さ	2.4 cm [0.9 in]
製品重量	226.0 g [8.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ横	15.9 cm [6.3 in]
パッケージ高さ	46.0 mm [1.8 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	416.0 g [14.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 4x M.2 SSD – 9cm SATA HDDアダプタ
	4 – SATA ケーブル
	1 – SATA電源延長ケーブル
	1 – 取り付けネジキット

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。