


## Panel Frontal para Bahía de 3.5 Pulgadas con 4 Bahías M.2 NGFF 4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación

ID del Producto: 35S24M2NGFF



Le ofrecemos una forma sencilla de aumentar la velocidad, capacidad y seguridad de los datos de su computadora de escritorio o servidor. Este adaptador M.2 SATA con cuatro unidades y soporte de montaje le permite agregar hasta cuatro unidades de disco SSD M.2 en un mismo espacio que ocupa una sola unidad SATA de 3.5".

El adaptador M.2 aumenta el potencial de almacenamiento total, gracias a la instalación de cuatro unidades SSD M.2 NGFF ("Next Generation Form Factor", tamaño compacto de próxima generación) en una bahía estándar para unidad de 3.5". Utilice todo el potencial de su controlador SATA III mediante un disco SSD M.2 para evitar los cuellos de botella en las transferencias de datos, gracias a velocidades de transferencia de archivos de hasta 6Gbps.

Cree una solución RAID de alto rendimiento mediante cuatro discos SSD M.2 y su controlador RAID, para aumentar la capacidad de volumen de su matriz de unidades y agregar redundancia, con el fin de proteger sus datos contra fallos. Ahora es posible combinar cuatro unidades que aparezcan como una sola, para almacenar archivos más grandes, como, por ejemplo, de medios digitales, y acceder a ellos a velocidades más rápidas.

El adaptador garantiza un uso sencillo y versátil. Está diseñado para compatibilidad con una amplia gama de tamaños de discos SSD M.2 NGFF, incluyendo 2230, 2242, 2260, 2280 y 22110. También es compatible con los sistemas Windows®, Mac® y Linux®, sin que se requiera la instalación de controladores o software adicionales.

El adaptador 35S24M2NGFF está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Mejore el rendimiento de su equipo mediante la conversión de hasta cuatro unidades SSD M.2 en una unidad de factor de forma de 3.5"
- Recupere y haga copias de seguridad desde una unidad M.2
- Reutilice cuatro discos SSD M.2 mediante su instalación en una computadora de escritorio o servidor

## Características

- Aumente el rendimiento y la velocidad de su computadora agregándole cuatro discos SSD M.2, en lugar de una unidad convencional de disco duro de 3.5"
- Compatibilidad con una amplia gama de discos SSD M.2, incluyendo: 2230, 2242, 2260, 2280 y 22110
- No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
- Compatible con controladores RAID
- Gabinete de factor de forma SATA de 3.5"
- Compatibilidad con SATA I/II/III a velocidades de transferencia de archivos de hasta 6Gbps
- Compatible con cualquier sistema operativo, sin que se requiera la instalación de controladores

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	SATA
Estándares Industriales	SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)
Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	22m - M.2 NGFF

Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Altura(s) posible(s) de la unidad

2230

2242

2260

2280

22110

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6Gbps

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

RAID No

Soporta Hot Swap No

Especificaciones Generales No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe

MTBF 1.920.042 horas

#### Conector(es)

Conectores de la Unidad 4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Conectores del Host 4 - SATA (7 pines, datos)

1 - Alimentación SATA (15 pines)

#### Software

Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Este adaptador solo es compatible con unidades SATA M.2

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Humedad	20% a 80%

---

Características Físicas

Tipo de Gabinete	UL94 - V0
Longitud del Producto	5.5 in [13.9 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	8.0 oz [226.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Altura de la Caja	1.8 in [46.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.7 oz [416.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador 4x M.2 SSD a DD SATA de 3.5"
	4 - Cables SATA
	1 - Cable de Extensión de Alimentación SATA
	1 - Kit de tornillos de instalación

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

