Carte contrôleur eSATA II ExpressCard 54 mm 2 ports à montage encastré

Nº de produit: ECESATA254F

La carte ExpressCard eSATA ECESATA254F 2 ports à montage encastré offre un format fin 54 mm unique qui lui permet d'être insérée dans la fente ExpressCard/54 standard d'un ordinateur portable sans en dépasser. Une fois la carte installée, les ports sont de niveau avec les côtés de l'ordinateur portable pour un ajout invisible qui peut être laissé en permanence sans crainte que la carte ou le logement ne soient endommagés par un éventuel accrochage ou impact.La carte ExpressCard eSATA présente 2 ports eSATA indépendants. De plus, elle est compatible avec les derniers disques SATA haute capacité (SATA I, SATA II) permettant des vitesses de transfert allant jusqu'à 3 Gb/s.Prenant en charge la technologie de multiplicateur de ports et l'installation par échange à chaud, la carte ExpressCard eSATA permet de connecter les boîtiers à plusieurs disques compatibles avec un seul câble eSATA, mais aussi de connecter et débrancher des périphériques sans avoir à redémarrer le système.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Ajoutez la connectivité eSATA haut débit à un ordinateur portable qui manque de ports eSATA intégrés

• Connectez des périphériques eSATA, tels que des disques durs externes et des lecteurs optiques, à des vitesses SATA

Spécifications techniques

• Format fin ExpressCard/54 (54 mm) unique à encastrement

• Deux voies eSATA indépendantes

• Compatibilité totale avec les lecteurs de disque dur SATA révision (SATA 150, SATA 300), les lecteurs à état solide (SSD) et les lecteurs optiques

• Prise en charge de la technologie de multiplicateur de ports à base FIS

• Prise en charge des disques SATA à grande capacité par LBA 48 bits

• Prise en charge de « Legacy Command Queuing » (LCQ) et de mise en file d'attente des commandes natives (NCQ)

• Conformité aux spécifications PCI Express révision 1.0a

• Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	2
	Interface	eSATA
	Type de bus	ExpressCard
	Type de carte	ExpressCard 54 mm
	ID du chipset	Silicon Image - SiI3132
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	3 Gbit/s
	Type et débit	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
	Prise en charge multiplicateur de port	Oui
	RAID	Non

Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - Carte ExpressCard (54mm)
	Ports externes	2 - eSATA (7 broches , données)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
		Mac OS X® 10.6 to 10.11
		Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Fente ExpressCard/54
Alimentation		
	Source d'alimentation	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir et argent
	Longueur du produit	3.0 in [7.5 cm]
	Largeur du produit	2.1 in [5.4 cm]
	Hauteur du produit	0.2 in [0.5 cm]
	Poids du produit	0.8 oz [22.5 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	3.1 oz [88.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte ExpressCard eSATA
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis