

Modulo ricetrasmittitore QSFP+ compatibile con Brocade 40GBASE-LR4 - 40GBASE-LR4

ID prodotto: 40G-QSFP-SR4-ST



Il 40G-QSFP-SR4-ST è un modulo ricetrasmittitore QSFP in fibra compatibile con Brocade 40GBASE-LR4 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Brocade®. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-LR4 a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1270 nm-1330 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 95,832,027 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Brocade40GBASE-LR4
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	150m [492ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	40 Gbps

MTBF 244,610,583 hours

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	4.8 in [122.0 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	1.5 oz [42.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	7.3 in [18.5 cm]
Larghezza del Pacco	5.2 in [13.1 cm]
Altezza del Pacco	1.9 in [4.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.6 oz [130.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore QSFP+
-----------------------------	-----------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.