

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Brocade 44W4408 - 10GBase-SR

ID prodotto: 44W4408-ST



Il 44W4408-ST è un modulo ricetrasmittitore SFP+ in fibra compatibile con Brocade 44W4408 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Brocade®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBase-SR a una distanza massima di 300 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 300 m
- MTBF: 498,745,585 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Brocade44W4408
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	300 m (984 ft)
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours



Consumo energetico < 1.3W

Connettore/i

Connettore A	Fiber Optic LC Simplex
--------------	------------------------

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [13.9 mm]
--------------------	------------------

Larghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
--------------------	------------------

Altezza prodotto	0.5 in [12.6 mm]
------------------	------------------

Peso prodotto	0.7 oz [20 g]
---------------	---------------

Informazioni confezione

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
----------------	------------------

Package Width	3.5 in [90 mm]
---------------	----------------

Package Height	1.2 in [31 mm]
----------------	----------------

Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]
------------------------------	---------------

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittore SFP+
--------------------------	----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

