Ventilateur d'Ordinateur 120 mm avec PMW - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée

Nº de produit: FAN12025PWM

Le ventilateur PC à PWM 120 mm FAN12025PWM ajoute une solution de refroidissement de l'air efficace aux boîtiers d'ordinateur ou autres boîtiers pour garantir une performance optimale des composants internes. Avec la technologie de modulation d'impulsions en durée (PWM), la vitesse du ventilateur peut être contrôlée de manière dynamique par la carte mère pour s'adapter aux conditions d'utilisation, en réduisant la consommation d'énergie et le bruit du ventilateur lorsque le système est inactif, et en fournissant un refroidissement maximal dans des conditions de pleine charge.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Diminution de la consommation d'énergie et du bruit produit par le ventilateur dans les systèmes dont le ventilateur ne doit pas toujours fonctionner à pleine vitesse

• Remplacement/mise à niveau d'un ventilateur PC bruyant ou défectueux

• Ajoutez un ventilateur supplémentaire pour un refroidissement accru du système

Spécifications techniques

- Connecteur de carte mère à modulation d'impulsions en durée (PWM) 4 broches
- Conception à roulement à bille Ever Lubricate
- Câble répartiteur en Y à PWM inclus

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de conducteurs	4
	Type ventilateur à roulement	Roulement à bille Ever Lubricate
Performance		
	Débit d’air	33.20 ~ 78.41 CFM
	Niveau de bruit	< 17.2 ~ 39 dBA
	MTBF	40,000 Hours
	TR/M	800 ~ 2200 RPM
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - Molex (4 broches , PWM)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Connecteur de ventilateur PWM 4 broches (mâle)
Alimentation		
	Tension d'entrée	12V DC
	Courant d'entrée	320 mA
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~65 %

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	11.6 in [295 mm]
	Longueur du produit	4.7 in [12 cm]
	Largeur du produit	4.7 in [12 cm]
	Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
	Poids du produit	4.3 oz [122 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.2 in [20.8 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Poids brut	6.6 oz [188 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Ventilateur PC de 120 mm
		1 - Câble en Y à PWM 22 cm

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis