1HE 60x10mm Socket 7/370 CPU Lüfter mit Kupfer mit Kühlkörper & TX3

Produkt-ID: FAN3701U



Dieser Kühler für 60 x 10 mm-Sockel-7/370-CPUs bietet eine zuverlässige und günstige Kühllösung für Ihre 1U-Server und hilft, den ordnungsgemäßen Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Server-CPU-Kühler besitzt eine Kupferbasis und einen CPU-Lüfter für Sockel-CPUs und sorgt für schnelle Wärmeableitung in engen 1U-Serverumgebungen.

Der CPU-Kühler wird über eine einfache TX3-Verbindung mit dem Netzteil des Servers mit Strom versorgt und eignet sich für alle Intel Celeron/PIII- bzw. AMD Athlon/Duron-Prozessoren bis 1 GHz.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

Anwendungen

• Schlanker Kühler mit CPU-Lüfter und Kühlkörper für 1U-Server

• Für alle Intel Celeron/PIII- und AMD Athlon/Duron-Prozessoren bis 1 GHz geeignet.

Merkmale

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Gebläse	1 - 60 mm
	Lüftermaße	60 x 60 x 10mm (2.36 x 2.36 x 0.39in)
	Lüfterlagertyp	Kugellager
	Wärmeableitungstyp	Kupfer
	Wärmeableitungsmaße	64 x 63 x 10mm (2.52 x 2.48 x 0.39in)
Leistung		
	Luftzirkulationsrate	13.48 CFM
	Geräuschpegel	31 dBA
	Lüfterdrehzahl	5000
	Thermischer Widerstand	0.554C/W
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3)
Strom		
	Eingangsspannung	12V DC
	Stromverbrauch	2.64 W
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktlänge	2.4 in [6.0 cm]
	Produktbreite	2.4 in [6.0 cm]
	Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
	Produktgewicht	7.0 oz [199.0 g]
Verpackungsinform		

ationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	3.9 in [10.0 cm]
	Paketbreite	1.2 in [3.0 cm]
	Pakethöhe	5.7 in [14.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.1 oz [230.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 6-cm-Kupfer-CPU-Lüfter für 1U-Server
		1 - Packung mit Wärmeleitpaste

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.