

Modulo ricetrasmettitore QSFP compatibile con Brocade 40G-QSFP-SR4 - 40GBASE-SR4

ID prodotto: 40G-QSFP-LR4-ST



Il 40G-QSFP-LR4-ST è un modulo ricetrasmettitore QSFP in fibra compatibile con Brocade 40G-QSFP-SR4 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Brocade®. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-SR4 a una distanza massima di 150 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in MPO
- Massima distanza di trasferimento: 150 m
- MTBF: 244,610,583 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Brocade40G-QSFP-SR4
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nm to 1330nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	40 Gbps

MTBF 95,832,027 hours

Consumo energetico < 1.3W

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 0.7 in [1.8 cm]

Larghezza prodotto 4.8 in [12.2 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [0.8 cm]

Peso prodotto 1.7 oz [49 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 4.5 in [11.5 cm]

Larghezza del Pacco 3.5 in [9.0 cm]

Altezza del Pacco 1.2 in [3.1 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore QSFP+

Informazioni sulla garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.