

## Cat5e Ethernet netwerkkabel met snagless RJ45 connectors - UTP kabel 0,5m zwart

Productcode: 45PAT50CMBK



Deze Cat5e netwerkkabel biedt betrouwbare netwerkverbindingen, en dus gegarandeerd hoge prestaties voor uw veeleisende Ethernet-applicaties.

Deze 0,5 m zwarte netwerkkabel is perfect voor serverkasten, netwerkpanelen en voor Ethernet hubs. De kabel is bedoeld voor verbindingen over korte afstand zoals point-to-point binnen één rack of netwerkschakel- en serververbindingen tussen racks.

Om netwerkinstallaties te vereenvoudigen, zijn onze Cat5e-kabels verkrijgbaar in vele verschillende lengtes en kleuren. Dit garandeert dat u de juiste kabelmaat hebt wanneer dat nodig is en biedt u de mogelijkheid kleurcodes te gebruiken voor uw verbindingen voor een meer georganiseerde configuratie.

Voor probleemloze kabeltrajecten is deze duurzame kabel voorzien van snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken.

De kabel is ook voorzien van gegoten contacten voor trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Zo wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 5e Ethernet-kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Ze zijn zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet en 4K of 1080p video streaming, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm<sup>2</sup>.

U kunt vertrouwen op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen, en tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie elimineren.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

## Eigenschappen

- RJ45 connector-clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
- Zwarte PVC-mantel voor de kleurcodering van uw verbindingen
- 50 cm lang voor kortere verbindingen, zonder de kabelwarboel van te lange kabels
- Gegoten RJ45 connectors voorkomen beschadiging van de kabel en zorgen ook voor trekontlasting
- 50 micron vergulde connectors voor een helder signaal
- Hoogwaardige 0,25 mm<sup>2</sup> koperdraad

---

### Hardware

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                 |
| Aantal geleiders   | 4 pair UTP               |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Brandbestendigheid | CM goedgekeurd           |
| Type kabel         | Snagless                 |

---

### Prestaties

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Kabelspecificatie | CAT5e - 350 MHz |
|-------------------|-----------------|

---

### Connector(en)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Connector A | 1 - RJ-45 |
| Connector B | 1 - RJ-45 |

#### Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 30°C (32°F to 86°F)    |
| Opslagtemperatuur   | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Vochtigheid         | 0 ~ 60% RH                    |

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Zwart            |
| Draaddikte      | 24 AWG           |
| Type geleider   | Gevlochten koper |
| Kabellengte     | 1.6 ft [0.5 m]   |
| Lengte product  | 1.6 ft [0.5 m]   |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 mm]  |
| Hoogte product  | 0.0 in [0.0 mm]  |
| Gewicht product | 0.8 oz [24.0 g]  |

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width            | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height           | 0.6 in [1.4 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.1 oz [32.0 g]  |

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Meegeleverd | 1 - Cat5e patchkabel |
|-------------|----------------------|

Garantiebepalinge  
n

Warranty

Levenslang

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.