

StarTech.com Brocade 44W4408 compatibel SFP+ module - 10GBase-SR glasvezel optische transceiver - 300 m (44W4408-ST)

Productcode: 44W4408-ST



De 44W4408-ST is een Brocade 44W4408 compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Brocade® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-SR conform netwerken, op een maximale afstand van 300 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale data overdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 300 m
- MTBF: 498,745,585 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 44W4408

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 44W4408
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	300 m (984 ft)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours



Vermogensopname < 1.3W

Connector(en)

Connector A Fiber Optic LC Simplex

Fysieke eigenschappen

Lengte product 0.5 in [13.9 mm]

Breedte product 2.3 in [58.4 mm]

Hoogte product 0.5 in [12.6 mm]

Gewicht product 0.7 oz [20 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.8 oz [50 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd SFP+ transceiver module

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

