


Câble patch UTP Cat5e RJ45 de 30,5 cm - Cordon de connexion sans crochet - Gris

Nº de produit: 45PATCH1GR



Ce câble Cat5e de 30 cm respecte ou surpasse toutes les spécifications de câbles Cat5e afin de garantir une connexion réseau Ethernet des plus fiables. De plus, ce câble est équipé d'une gaine grise en PVC durable qui vous laisse libre de choisir le code couleur de votre câblage réseau selon vos besoins.

Pour faciliter le câblage, les connecteurs sans crochets protègent les connecteurs de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation. Ainsi, vous bénéficiez d'une connexion solide en évitant tout débranchement partiel du câble dans le port.

Ce câble est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Bénéficiez d'un rapport qualité-prix maximal en investissant dans nos câbles Cat 5e fabriqués à partir des meilleurs conducteurs en cuivre.

Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet, à l'aide de câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,25 mm².

Comptez sur nos connecteurs RJ45 pour vous fournir une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Conçu pour fonctionner avec les réseaux Fast Ethernet
- Établissez des branchements entre des ordinateurs, des hubs, des commutateurs, des serveurs d'impression et des tableaux de connexion
- Branchez un poste de travail à une prise murale RJ45

Spécifications techniques

- Évitez d'abîmer les câbles grâce aux connecteurs RJ45 moulés avec décharge de traction
- Créez des connexions sécurisées à l'aide de clips sans crochet qui protègent les connecteurs pendant l'installation
- Bénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables

Matériel

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime |
| Nombre de conducteurs | 4 pair UTP |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Résistance au feu | Homologué CM |
| Type de câble | Sans crochet |

Performance

| | |
|------------------|-----------------|
| Calibre du câble | CAT5e - 100 MHz |
|------------------|-----------------|

Connecteur(s)

| | |
|--------------|-----------|
| Connecteur A | 1 - RJ-45 |
| Connecteur B | 1 - RJ-45 |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Calibre du fil | 24 AWG |
| Type de conducteur | Cuivre torsadé |
| Longueur de câble | 1.0 ft [0.3 m] |
| Longueur du produit | 1.0 ft [0.3 m] |
| Poids du produit | 0.5 oz [14 g] |

Informations
d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 5.0 in [12.8 cm] |
| Largeur du Colis | 7.9 in [20 cm] |
| Hauteur du Paquet | 0.7 in [1.8 cm] |
| Poids brut | 1.0 oz [28.0 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - 30 cm Câble patch Cat5e - Gris |
|-----------------------|------------------------------------|

Informations de
garantie

| | |
|----------|-------|
| Warranty | À Vie |
|----------|-------|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

