


Scheda adattatore da M.2 a SATA a 4 porte, scheda di espansione da M.2 PCIe 3.0 a SATA HDD/SSD, chipset ASM1064, M.2 NVMe a 4x HDD/SSD per Windows/macOS/Linux

ID prodotto: 4P-SATA-M2-ADAPTER



Consente di aggiungere fino a quattro unità SATA indipendenti a un desktop tramite un singolo slot per unità M.2 2280, mantenendo le velocità di lettura/scrittura SATA 6Gbps per unità.

Questa configurazione può essere utilizzata con le moderne schede madri o enclosure esterne dotate di uno slot M.2 basato su PCIe, consentendo un'espansione economica delle capacità di archiviazione. Sono inclusi quattro cavi SATA da 50 cm per collegare le unità disco o le unità SSD per una rapida installazione.

I driver si installano automaticamente nella maggior parte dei principali sistemi operativi, tra cui Windows 8 e successivi, macOS e Linux. Questa scheda adattatore è compatibile con tutte le piattaforme hardware, come Intel e AMD, e supporta la gestione dello storage software, incluso Storage Spaces di Microsoft.

Questa scheda di espansione di memoria è ideale per l'archiviazione dei dati, i backup, le configurazioni NAS, i fotografi, i videografi e la creazione di contenuti, dove è richiesta una grande capacità di archiviazione e affidabilità.

L'adattatore M.2 NVMe to SATA a 4 porte supporta TRIM, SMART data pass-through, SATA I/II/III e PCI Express 3.0.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzabile con le moderne schede madri o enclosure esterne dotate di slot M.2 per espandere in modo economico le capacità di archiviazione
- Ideale per l'archiviazione dei dati, i backup, le configurazioni NAS, i fotografi, i videografi e la creazione di contenuti

Caratteristiche

- AUMENTA LA MEMORIA: espande la memoria aggiungendo fino a quattro unità SATA indipendenti a un desktop tramite un singolo slot per unità M.2 2280, mantenendo le velocità di lettura/scrittura SATA 6Gbps per unità
- COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: i driver si installano automaticamente nella maggior parte dei principali sistemi operativi; compatibile con le piattaforme hardware come Intel/AMD; supporta la gestione dello storage software, tra cui Storage Spaces (Microsoft)
- APPLICAZIONI: Da utilizzare con le moderne schede madri o enclosure esterne dotate di slot M.2 per espandere in modo economico le capacità di archiviazione; per l'archiviazione dei dati, i backup, le configurazioni NAS, i fotografi, i videografi ecc
- SPECIFICHE: Il chip ASMedia ASM1064 supporta TRIM, dati SMART, SATA I/II/III e PCI Express 3.0; Include 4 cavi SATA da 50cm per collegare gli HDD/SSD; Compatibile con gli slot M.2 basati su PCIe B o M-key; NOTA: non compatibile con gli slot SATA M.2
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: progettata e costruita per i professionisti IT, questa scheda adattatore da M.2 a SATA a 4 porte è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	4
Interfaccia	M.2 PCIe (x4 PCIe)

Tipo bus	PCI Express
Stile porte	Integrato nella scheda
ID chipset	ASMedia ASM1064

Prestazioni

TRIM Support	Sì
S.M.A.R.T. Support	Sì
Moltiplicatore di porte	Sì
Number of Ports That Support Port Multiplier	4 (can only use 1 PM at a time)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
RAID	No
Funzionalità hot swap	Sì
MTBF	68.555.579 Ore

Connettore/i

Connettori unità	4 - SATA (7 pin, dati)
Connettori host	1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 7
	Windows 8/8.1
	Windows 10
	Windows 11
	macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	macOS Tahoe (26.1)

Ubuntu

Linux 4.15.x e versioni successive - Solo versioni LTS

Note/requisiti
speciali

Nota	Questo prodotto è compatibile solo con gli slot per unità M.2 B-key o M-key basati su PCIe
	Questo prodotto non è compatibile con gli slot per unità M.2 basati su SATA
	I cavi SATA inclusi hanno una lunghezza di 50cm

Indicatori

Indicatori LED	1 - Verde Fisso: Acceso 1 - Off: Spento
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32F° to 158F°)
Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4F° to 176F°)
Umidità	20% ~ 80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Verde
Lunghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Larghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	0.3 oz [8.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione 6.7 in [17.0 cm]

Larghezza del Pacco 5.6 in [14.2 cm]

Altezza del Pacco 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 5.0 oz [142.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore da Unità M.2 a Quattro SATA 4 - Cavi SATA 1 - Guida di avvio rapido
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

