

Armadio Rack con telaio aperto a 4 colonne - 36U

ID prodotto: 4POSTRACK36



Il rack 4POSTRACK36 a profondità regolabile, da 36U e con 4 staffe è un alloggiamento aperto e resistente per server a rack e apparecchiature di rete. Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del TAA federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

L'armadio include guide di montaggio molto robuste che assicurano la stabilità della piattaforma di installazione e la massima flessibilità, grazie alla staffe regolabili.

Il rack da 36U è conforme agli standard EIA-RS-310C e presenta un design universale, compatibile con i dispositivi delle principali marche. Inoltre, il rack ha un imballaggio piatto per ridurre i costi di spedizione e semplificare le operazioni di trasporto e assemblaggio.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre anche un Kit con 4 rotelle (4POSTCASTER) che possono essere installate nella parte inferiore del server rack 36U per una maggiore comodità di spostamento.

StarTech.com commercializza anche i seguenti rack/armadi a telaio aperto con 4 staffe:

- Rack/armadio 12U con 4 staffe e telaio aperto
- Rack/armadio 25U con 4 staffe e telaio aperto
- Rack/armadio 42U con 4 staffe e telaio aperto

Certificazioni, report e compatibilità







Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva
- Eccezionale per uffici satellite e negozi al dettaglio in cui si richiede una quantità limitata di apparecchiature per server
- Adatto per apparecchiature montate su rack che non richiedono sicurezza a livello di rack

Caratteristiche

- DESIGN UNIVERSALE: questo rack audio-video regolabile da 36U è conforme agli standard EIA-RS-310C e offre una versatilità compatibile con i componenti dei computer di diversi produttori
- COSTRUITO PER DURARE: il rack per comunicazioni con telaio aperto a 4 colonne supporta fino a 450kg, ha un'altezza totale del prodotto di 178,6 cm con le rotelle ed è conforme agli standard EIA-RS-310C
- MAGGIORE VERSATILITÀ: l'armadio rack per apparecchiature di rete e dati è dotato di guide di montaggio di grosso spessore per una struttura di installazione stabile e di montanti regolabili per un'installazione flessibile delle apparecchiature server
- CONFORME ALLA NORMATIVA TAA: l'armadio multimediale 36U a 4 montanti è un prodotto conforme alLE NORME TAA, e aderisce ai requisiti del Federal Trade Agreements Act (TAA) degli Stati Uniti, consentendo gli acquisti GSA Schedule del governo
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo server rack regolabile da 36U è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Montabile a parete No

Tipo rack 4 staffe





Tipo frame A giorno

Altezza U 36U

Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Rotelle (opzionali)

Installazione semplice

Profilo guida di montaggio

C-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)

992.2 lb [450 kg]

Caratteristiche fisiche

Colore

Nero

Construction Material

Acciaio

Product Measurements

> Lunghezza prodotto 23.7 in [60.1 cm]

> Larghezza prodotto 22.6 in [57.3 cm]

Altezza prodotto 6.7 in [17.0 cm]

Peso prodotto 96.0 lb [43.5 kg]

Profondità di

montaggio massima

39.4 in [100 cm]

Profondità di

montaggio minima

18.3 in [46.6 cm]

Altezza con ruote orientabili

70.3 in [178.6 cm]





Informazion	ı
confezione	

Imballaggio piatto (Richiede Àssemblaggio)

Sì

Lunghezza Confezione 5.8 ft [1.8 m]

Larghezza del Pacco

25.3 in [64.2 cm]

Altezza del Pacco

6.7 in [17.0 cm]

Peso spedizione (confezione)

104.0 lb [47.2 kg]

Contenuto della confezione

> Incluso nella confezione

1 - Rack aperto 36 U

1 - Kit di assemblaggio (viti, chiave, capsule)

62 - Viti M5

62 - Dadi ingabbiati M5

1 - Istruzioni di assemblaggio

Informazioni sulla garanzia

Warranty

A vita

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.