

Lector Grabador de Tarjetas de Memoria Flash SD de 4 Ranuras - Adaptador USB 3.1 (10Gbps) a Tarjeta SD - Lector de Tarjetas USB-C a SD con soporte para SD 4.0 - UHS-II

ID del Producto: 4SD4FCRU31C



Este lector USB-C™ de tarjetas SD™ le permite el acceso simultáneo a cuatro tarjetas SD.

Podrá:

- Descargar y editar fotos y videos
- Hacer copias de seguridad de documentos y de datos imprescindibles de varios usuarios
- Implementar actualizaciones de sistema por lote
- Distribuir contenido a varios empleados

Este lector de tarjetas transfiere archivos entre el lector y su computador de escritorio o notebook equipado con USB-C, Thunderbolt 3 o USB-A.

El lector de tarjetas es compatible con SD 4.0 y UHS-II. Permite la lectura y escritura hacia y desde las tarjetas, a velocidades de hasta 312MB/s. El lector también es compatible con velocidades de conexión USB 3.1 de hasta 10Gbps, lo cual garantiza las máximas tasas de transferencia entre el computador y el lector, con acceso simultáneo a las cuatro tarjetas.

El lector de tarjetas también es retrocompatible con versiones anteriores de USB (3.0, 2.0 y 1.1).

El lector de tarjetas es compatible con todos los tipos de tarjetas SD: SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) y SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). También es compatible con las tarjetas UHS, además de ser retrocompatible con versiones anteriores de tarjetas SD.

El lector de tarjetas también es compatible con los siguientes tipos de tarjetas conectadas a través de

un adaptador:

- microSD™
- miniSD™
- MMCmobile™
- RS-MMC™
- MMCplus™

Su diseño que ocupa poco espacio se adapta de forma armoniosa a su estación de trabajo. Coloque el lector de tarjetas en su escritorio sin que ocupe mucho espacio.

El modelo 4SD4FCRU31C está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Acceda a cuatro tarjetas SD simultáneamente
- Descargue y edite fotos y vídeos
- Realice copias de seguridad de documentos y datos críticos de varios usuarios
- Despliegue las actualizaciones del sistema en lotes
- Distribuya contenidos a varios empleados

Características

- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL:** Este lector de tarjetas SD USB-C le permite acceder a cuatro tarjetas SD simultáneamente - El lector multitarjetas transfiere ficheros entre su dispositivo USB-C/TB3/USB-A y el lector con los cables incluidos

- **ACCESO ULTRARRÁPIDO:** El lector de tarjetas SD múltiple portátil es compatible con SD 4.0 y UHS-II a velocidades de hasta 312 MB/s - El lector también admite velocidades de conexión USB 3.1 de hasta 10 Gbps
- **MÁXIMA COMPATIBILIDAD:** El lector de tarjetas SD USB 3.1 es compatible con todas las tarjetas SD: SD, SDHC y SDXC - También admite tarjetas UHS y es compatible con versiones anteriores de tarjetas SD
- **COMPACTO Y PORTÁTIL:** El diseño de tamaño reducido se adapta muy bien a su estación de trabajo - Coloque el lector de tarjetas SD de 4 ranuras en su escritorio sin ocupar demasiado espacio
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y construido para los profesionales de la informática, este lector de tarjetas SD USB-C está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3227

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Tipo de Memoria Multimedia	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

Conector(es)

Conectores de la Unidad	4 - Ranura SD / MMC
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
-------------------	--

Indicadores

Indicadores LED 4 - Actividad

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2.4 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	B

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 0~60%

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Longitud del Producto	7.0 in [17.7 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [7.0 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.7 cm]
Peso del Producto	11.8 oz [335.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.2 in [23.4 cm]

Ancho de la Caja	6.2 in [15.8 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [5.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Lector de tarjetas SD
	1 - Cable USB-C a USB-C de 0,9m
	1 - Cable USB-A a USB-C de 0,9m
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.